

NSYS3D121230DP

S3D elosztószekrény H1200xW1200xD300
szerelőlappal kétajtós



Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Termék neve	Spacial S3DB
Application	Többcélú
Category	Kompakt szekrény
Szekrény névleges magassága	1200 mm
Szekrény névleges szélessége	1200 mm
Szekrény névleges mélysége	300 mm
Ajtó típusa	Sima
Szerelőlemez leírás	Teli
Tömbszelence lemez típus	Szabványos
Szerelési anyagok típusa	Falra szerelhető
Készülék összetétel	1 test rögzíthető vakanyával 2 kábelvezető tartó 2 ajtó zárral 1 szerelőlemez pánt

Kiegészítő jellemzők

Body type	Csatorna alakú, dupla lemez vastagságú első sín Egy darabból álló felépítmény
Ajtók száma	Előlap: 2 ajtó(k)
Ajtónyitási oldal	Megfordítható (120 °)
Zárolási típus	3-pontos retesz, 3 mm-es kétrudas
Hozzáférés a működtetéshez	Első rész
Levehető alkatrészek	Ajtó csuklópántokkal Kábel tömítőlemez csavarokkal Szerelőlemez rögzítő készlettel
Anyag	Szekrény: acél Szerelőlap: galvanizált acél
Felületkezelés	Szekrény: epoxy-polyester powder
Szín	Szekrény: szürke (RAL 7035)
Szabványok	IEC 62208
Terméktanúsítványok	UL-Aex[RETURN]cULus[RETURN]GOST[RETURN]BV[RETURN]DNV-GL[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping)
Nettó súly	86 kg

Környezet

IK védelmi fokozat	IK10 megfelel IEC 62262
IP védettség szint	IP55 megfelel MSZ EN 60529

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	35,5 cm
1. csomag szélessége	120,0 cm
1. csomag hossza	122,5 cm
1. csomag súlya	86,0 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	PAL
Egységek száma 2. csomagban	2
2. csomag magassága	138,0 cm
2. csomag szélessége	80,0 cm
2. csomag hossza	122,5 cm
2. csomag súlya	187,0 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------