

NSYS3D8625

S3D elosztószekrény H800xW600xD250 teli
ajtóval



Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Termék neve	Spacial S3DB
Application	Többcélú
Category	Kompakt szekrény
Szekrény névleges magassága	800 mm
Szekrény névleges szélessége	600 mm
Szekrény névleges mélysége	250 mm
Ajtó típusa	Sima
Szerelőlemez leírás	Szerelőlemez nélkül
Tömbszelence lemez típus	Szabványos
Szerelési anyagok típusa	Falra szerelhető
Készülék összetétel	1 test rögzíthető vakanyával 1 ajtó 1 reteszelő rúd 1 kábelvezető tartó

Kiegészítő jellemzők

Body type	Egy darabból álló felépítmény Csatorna alakú, dupla lemez vastagságú első sín
Ajtók száma	Előlap: 1 ajtó(k)
Ajtónyitási oldal	Megfordítható (120 °)
Zárolási típus	3-pontos retesz, 3 mm-es kétrudas
Hozzáférés a működtetéshez	Első rész
Levehető alkatrészek	Ajtó csuklópántokkal Kábel tömítőlemez csavarokkal
Anyag	Acél
Felületkezelés	Epoxy-polyester powder
Szín	Szürke (RAL 7035)
Szabványok	IEC 62208
Terméktanúsítványok	cULus[RETURN]BV[RETURN]GOST[RETURN]UL-Aex[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping)[RETURN]DNV-GL
Nettó súly	20,2 kg

Környezet

NEMA védettségi szint	NEMA 4X/13
IK védelmi fokozat	IK10 megfelel IEC 62262
IP védettségi szint	IP669 megfelel MSZ EN 60529

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	29,5 cm
1. csomag szélessége	61,0 cm
1. csomag hossza	82,0 cm
1. csomag súlya	20,2 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	PAM
Egységek száma 2. csomagban	12
2. csomag magassága	177,0 cm
2. csomag szélessége	100,0 cm
2. csomag hossza	120,0 cm
2. csomag súlya	257,5 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------