


NSYSBTB

4 rögzítő szerlapok egymásnak háttal
szereléséhez



Fő jellemzők

Category	Szerelési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa	Rögzítőpánt
Termékcsalád kompatibilitása	Spacial Spacial SFHD
Application	Többcélú
Nominal dimensions of the housing	-
Szerelési hely	Székényszerkezeten 2 szerelőlemezen egymáshoz illesztve
Termék rendeltetési helye	Szerelőlaphoz
Készülék összetétel	4 konzolok rögzítőelemek
Mennyiség készletenként	1 darab
Anyag	Acél

Kiegészítő jellemzők

Felületkezelés	Horganyzott
Rögzítési mód	Rögzítő készlettel
Beállítás	25 mm-es osztásonként állítható
Magasság	90 mm
Szélesség	120 mm
Mélység	185 mm

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	9,0 cm
1. csomag szélessége	12,0 cm
1. csomag hossza	18,5 cm
1. csomag súlya	790,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	250
2. csomag magassága	85,0 cm
2. csomag szélessége	80,0 cm
2. csomag hossza	120,0 cm
2. csomag súlya	270,0 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------