



#### Fő jellemzők

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Termékcsalád                               | Spacial            |
| Kiegészítő / különálló alkatrész kategória | Szerelési tartozék |
| Termék vagy alkatrész típusa               | Könnyű keresztcsín |
| Application                                | Többcélú           |
| Nominal dimensions of the housing          | - W: 500 mm        |

#### Kiegészítő jellemzők

|                              |                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Termékcsalád kompatibilitása | Spacial Spacial SFHD<br>Spacial Spacial SM<br>Spacial Spacial SF 5G    |
| Szerelési hely               | Keresztcsínek között<br>Szekrényszerkezeten                            |
| Szerelési támogatás          | Illesztőprofil, SM szekrényeken                                        |
| Készülék összetétel          | Rögzítőelemek<br>2 keresztcsín                                         |
| Mennyiség készletenként      | 1 darab                                                                |
| Anyag                        | Acél                                                                   |
| Felületkezelés               | Horganyzott                                                            |
| Rögzítési mód                | Csavarokkal - csavartípus M6 önmetsző                                  |
| Beállítás                    | 25 mm-es osztásonként állítható                                        |
| A vízszintes sorok száma     | 1                                                                      |
| Magasság                     | 30 mm                                                                  |
| Szélesség                    | Rögzítő központi részek: 450 mm<br>Névleges: 500 mm<br>Hasznos: 410 mm |
| Mélység                      | 18,6 mm                                                                |

#### Csomagolási egység

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE      |
| Egységek száma 1. csomagban         | 1        |
| 1. csomag magassága                 | 3,5 cm   |
| 1. csomag szélessége                | 5,0 cm   |
| 1. csomag hossza                    | 48,5 cm  |
| 1. csomag súlya                     | 660,0 g  |
| 2. csomag-csomagolási egység típusa | PAM      |
| Egységek száma 2. csomagban         | 120      |
| 2. csomag magassága                 | 35,0 cm  |
| 2. csomag szélessége                | 100,0 cm |
| 2. csomag hossza                    | 120,0 cm |
| 2. csomag súlya                     | 92,0 kg  |

## Kínálat fenntarthatósága

|                                                                |                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot                                       | Green Premium termék                                                                                                                                                                            |
| REACH rendelet                                                 |  <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>                                                                             |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen                                                                                                                                                                                            |
| EU RoHS irányelv                                               | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a> |
| Mérgező nehézfémmentes                                         | Igen                                                                                                                                                                                            |
| Higanymentes                                                   | Igen                                                                                                                                                                                            |
| Kínai RoHS rendelet                                            |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                                                                        |
| RoHS korlátozás alóli kivétel                                  |  <a href="#">Igen</a>                                                                                          |
| Környezetvédelmi közzététel                                    |  <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>                                                                  |
| Körkörösségi profil                                            | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                                                                                           |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|