




Áttekintés

Átfutási idő	Általában négy héten belül kiszállítják
--------------	---

Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa	Front and rear plinth
Application	Elektronikus alkalmazás Cellás alkalmazás Többcélú
Nominal dimensions of the housing	-
Készülék összetétel	Rögzítőelemek 4 hullámos cső 1 előlapok 35 mm-es DIN sínnel 1 hátsó rész 4 sarok burkolata
Termékcsalád kompatibilitása	Spacial Spacial SFHD Spacial Spacial SM Spacial Spacial SDB Spacial Spacial S3DB
Szerelési támogatás	Talapzat oldalrészek

Kiegészítő jellemzők

Rögzítési mód	Rögzítő készlettel - szerkezeten elhelyezés
Szín	Szürke (RAL 7023)
Felületkezelés	Epoxy-polyester powder
Állandó megengedhető terhelés	1300 kg
Magasság	100 mm
Szélesség	Névleges: 800 mm

Környezet

IP védettségi szint	IP20 (COM vezeték)
IK védelmi fokozat	IK10

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	11,0 cm
1. csomag szélessége	20,5 cm
1. csomag hossza	81,5 cm
1. csomag súlya	5,201 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	56
2. csomag magassága	103,0 cm
2. csomag szélessége	80,0 cm
2. csomag hossza	120,0 cm
2. csomag súlya	303,256 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------