



Fő jellemzők

Termékcsalád	Thorsman
Termék neve	Thalassa TBS
Készülék alkalmazás	Többcélú
Category	Ipari doboz
Magasság	241 mm
Szélesség	194 mm
Mélység	127 mm
Belső magasság	225 mm
Belső szélesség	175 mm
Belső mélység	120 mm
Szekrény szerelése	Falra szerelt
Készülék összetétel	1 test rögzíthető vakanyával 1 takarólemez 4 fedőcsavar
Test típusa	Egy darabban öntött
Mellső burkolat típusa	Magas sima fedél
Fedél rögzítés	Műanyag csavarok
Retesz típusa	Elveszthetetlen csavar lapos külső lezárt terület
Levehető alkatrészek	Borítás elveszthetetlen csavarokkal

Kiegészítő jellemzők

Anyag	Polikarbonát + 20% FG
Szín	Szürke (RAL 7035)
Szabványok	UL 508, E típus IEC 62208
Terméktanúsítványok	TÜV-NURTL[RETURN]UL-Aex
Elektromos szigetelési osztály	II. osztály
Szerelési hely	Szabadtéri (with canopy or shelter and anticondensation valve)
Nettó súly	0,78 kg

Környezet

IP védettségi fok	IP669 megfelel NEMA 4X
IK védettségi fok	IK08 conforming to IEC 62262
Tűzellenállási képesség	960 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-15...60 °C
Operating temperature	-25...80 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	14 cm
1. csomag szélessége	20 cm
1. csomag hossza	25,5 cm
1. csomag súlya	878 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	CAR

Egységek száma 2. csomagban	8
2.csomag magassága	40 cm
2. csomag szélessége	40 cm
2. csomag hossza	60 cm
2. csomag súlya	7,32 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	96
3.csomag magassága	120 cm
3. csomag szélessége	80 cm
3. csomag hossza	135 cm
3. csomag súlya	100 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------