



#### Fő jellemzők

|                        |                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Termékcsalád           | Thorsman                                                      |
| Termék neve            | Thalassa TBS                                                  |
| Készülék alkalmazás    | Többcélú                                                      |
| Category               | Ipari doboz                                                   |
| Magasság               | 241 mm                                                        |
| Szélesség              | 194 mm                                                        |
| Mélység                | 87 mm                                                         |
| Belső magasság         | 225 mm                                                        |
| Belső szélesség        | 175 mm                                                        |
| Belső mélység          | 80 mm                                                         |
| Szekrény szerelése     | Falra szerelt                                                 |
| Készülék összetétel    | 1 test rögzíthető vakanyával<br>1 takarólemez<br>4 fedőcsavar |
| Test típusa            | Egy darabban öntött                                           |
| Mellső burkolat típusa | Alacsony sima fedél                                           |
| Fedél rögzítés         | Műanyag csavarok                                              |
| Retesz típusa          | Elveszthetetlen csavar lapos külső lezárt terület             |
| Levehető alkatrészek   | Borítás elveszthetetlen csavarokkal                           |

#### Kiegészítő jellemzők

|                                |                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Anyag                          | Polikarbonát + 20% FG                                          |
| Szín                           | Szürke (RAL 7035)                                              |
| Szabványok                     | UL 508, E típus<br>IEC 62208                                   |
| Terméktanúsítványok            | TÜV-NURTL[RETURN]UL-Aex                                        |
| Elektromos szigetelési osztály | II. osztály                                                    |
| Szerelési hely                 | Szabadtéri (with canopy or shelter and anticondensation valve) |
| Nettó súly                     | 0,64 kg                                                        |

#### Környezet

|                                             |                              |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| IP védettségi fok                           | IP669 megfelel NEMA 4X       |
| IK védettségi fok                           | IK08 conforming to IEC 62262 |
| Tűzellenállási képesség                     | 960 °C                       |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -15...60 °C                  |
| Operating temperature                       | -25...80 °C                  |

#### Csomagolási egység

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE     |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1       |
| 1. csomag magassága                  | 10,0 cm |
| 1. csomag szélessége                 | 20,0 cm |
| 1. csomag hossza                     | 25,5 cm |
| 1. csomag súlya                      | 699,0 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | CAR     |

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Egységek száma 2. csomagban          | 12      |
| 2.csomag magassága                   | 40,5 cm |
| 2. csomag szélessége                 | 40,0 cm |
| 2. csomag hossza                     | 60,0 cm |
| 2. csomag súlya                      | 9,6 kg  |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | P12     |
| Egységek száma 3. csomagban          | 144     |
| 3.csomag magassága                   | 120 cm  |
| 3. csomag szélessége                 | 80 cm   |
| 3. csomag hossza                     | 136 cm  |
| 3. csomag súlya                      | 128 kg  |

### Kínálat fenntarthatósága

|                                                                |                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot                                       | Green Premium termék                                                                                        |
| REACH rendelet                                                 | <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>                                                                           |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen                                                                                                        |
| EU RoHS irányelv                                               | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a> |
| Mérgező nehézfémektől mentes                                   | Igen                                                                                                        |
| Higanymentes                                                   | Igen                                                                                                        |
| Kínai RoHS rendelet                                            | <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                                                                      |
| RoHS korlátozás alóli kivétel                                  | <a href="#">Igen</a>                                                                                        |
| Környezetvédelmi közzététel                                    | <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>                                                                |
| Körköröségi profil                                             | <a href="#">Élettartam Végére Vonatkozó Információ</a>                                                      |

### Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|