

NSYTBS191210H

Ipari kötődoboz (192*121*105) IP65, ABS, teli tetővel



Fő jellemzők

Termékcsalád	Thorsman
Termék neve	Thalassa TBS
Készülék alkalmazás	Többcélú
Category	Ipari doboz
Magasság	192 mm
Szélesség	121 mm
Mélység	105 mm
Belső magasság	175 mm
Belső szélesség	105 mm
Belső mélység	100 mm
Szekrény szerelése	Falra szerelt
Készülék összetétel	1 test rögzíthető vakanyával 1 takarólemez 4 fedőcsavar
Mennyiség készletenként	2 darabos készlet
Test típusa	Egy darabban öntött
Mellső burkolat típusa	Magas sima fedél
Fedél rögzítés	Műanyag csavarok
Retesz típusa	Elveszthetetlen csavar lapos külső lezárt terület
Levehető alkatrészek	Borítás elveszthetetlen csavarokkal

Kiegészítő jellemzők

Anyag	ABS (akrilonitril-butadién-sztirol)
Szín	Szürke (RAL 7035)
Szabványok	IEC 62208
Terméktanúsítványok	TÜV-NURTL
Elektromos szigetelési osztály	II. osztály
IP védettségi fok	IP669 megfelel NEMA 4X
IK védettségi fok	IK07 conforming to IEC 62262
Glow wire resistance	650 °C megfelel IEC 60695-2-11
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-15...40 °C
Operating temperature	-25...60 °C
Nettó súly	0,43 kg

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	11,0 cm
1. csomag szélessége	11,6 cm
1. csomag hossza	19,0 cm
1. csomag súlya	362,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	2

2. csomag magassága	11,8 cm
2. csomag szélessége	20,0 cm
2. csomag hossza	25,8 cm
2. csomag súlya	832,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 3. csomagban	22
3. csomag magassága	39,4 cm
3. csomag szélessége	38,8 cm
3. csomag hossza	60,4 cm
3. csomag súlya	9,926 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------