

NSYTBS292412H

Ipari kötődoboz (291*241*128) IP65, ABS, teli tetővel



Fő jellemzők

Termékcsalád	Thorsman
Termék neve	Thalassa TBS
Készülék alkalmazás	Többcélú
Category	Ipari doboz
Magasság	291 mm
Szélesség	241 mm
Mélység	128 mm
Belső magasság	275 mm
Belső szélesség	225 mm
Belső mélység	120 mm
Szekrény szerelése	Falra szerelt
Készülék összetétel	1 test rögzíthető vakanyával 1 takarólemez 4 fedőcsavar
Test típusa	Egy darabban öntött
Mellső burkolat típusa	Magas sima fedél
Fedél rögzítés	Műanyag csavarok
Retesz típusa	Elveszthetetlen csavar lapos külső lezárt terület
Levehető alkatrészek	Borítás elveszthetetlen csavarokkal

Kiegészítő jellemzők

Anyag	ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
Szín	Szürke (RAL 7035)
Szabványok	IEC 62208
Terméktanúsítványok	TÜV-NURTL
Elektromos szigetelési osztály	II. osztály
IP védettségi fok	IP669 megfelel NEMA 4X
IK védettségi fok	IK07 conforming to IEC 62262
Glow wire resistance	650 °C megfelel IEC 60695-2-11
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-15...40 °C
Operating temperature	-25...60 °C
Nettó súly	1,1 kg

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	14 cm
1. csomag szélessége	25 cm
1. csomag hossza	31 cm
1. csomag súlya	1,044 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 2. csomagban	6
2. csomag magassága	40 cm

2. csomag szélessége	40 cm
2. csomag hossza	60 cm
2. csomag súlya	7,148 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	72
3.csomag magassága	120 cm
3. csomag szélessége	80 cm
3. csomag hossza	136 cm
3. csomag súlya	95 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------