



Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Termék vagy alkatrész típusa	Rugalmas kábel tömítőlemez
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Kábelkezelő tartozék
Application	Többcélú
Termékcsalád kompatibilitása	Spacial Spacial SFHD Spacial Spacial S3DB
Szerelési hely	Szekrény alsó része
Kábeltömítés típusa	Csavarhúzóval perforálható
Tömbszelence lemez típus	Membrán
Kábel külső átmérője	10...26 mm
Kábelbemenet	Nélkül
Készülék összetétel	1 lemezek membrán
Mennyiség készletenként	1 darab
Anyag	Lemez: acél Membrán: HCE (hővel kikeményíthető elasztomer)

Kiegészítő jellemzők

Szín	Lemez: szürke (RAL 7035)
Felületkezelés	Epoxy-polyester powder
Magasság	30 mm
Szélesség	245 Mm Valós: 260 mm
Mélység	130 mm
Nettó súly	0,536 kg
Vastagság	1,5 mm
Kivágások száma	Furatlan
Kivágási méretek	178 x 63 mm

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,0 cm
1. csomag szélessége	13,5 cm
1. csomag hossza	26,0 cm
1. csomag súlya	536,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	PAM
Egységek száma 2. csomagban	250
2. csomag magassága	62,0 cm
2. csomag szélessége	100,0 cm
2. csomag hossza	120,0 cm
2. csomag súlya	146,0 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------