

# NSYTRAB630

Pattintható jelölő, 10 karakteres (21-30-ig), 6 mm széles, fehér



## Fő jellemzők

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Termék neve                                | Linergy TR         |
| Termékcsalád                               | Linergy            |
| Termék vagy alkatrész típusa               | Jelzőszalag        |
| Készülék rövid neve                        | TRA                |
| Kiegészítő / különálló alkatrész kategória | Jelölési tartozék  |
| Termék kompatibilitása                     | Sorkapocs          |
| Háttér színe                               | Fehér              |
| Jelölés                                    | 21...30            |
| Méret                                      | 6 mm               |
| Mennyiség készletenként                    | 10 darabos készlet |

## Kiegészítő jellemzők

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Megjelölés típusa | Numerikus                   |
| Jelzések színe    | Fekete                      |
| Anyag             | Poliamid 6, 30% üvegszállal |
| Nettó súly        | 1,4 g                       |

## Csomagolási egység

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE       |
| Egységek száma 1. csomagban         | 1         |
| 1. csomag magassága                 | 1,000 cm  |
| 1. csomag szélessége                | 14,000 cm |
| 1. csomag hossza                    | 14,000 cm |
| 1. csomag súlya                     | 0,900 g   |
| 2. csomag-csomagolási egység típusa | BB1       |
| Egységek száma 2. csomagban         | 10        |
| 2. csomag magassága                 | 1,000 cm  |
| 2. csomag szélessége                | 14,000 cm |
| 2. csomag hossza                    | 14,000 cm |
| 2. csomag súlya                     | 16,000 g  |
| 3. csomag-csomagolási egység típusa | S03       |
| Egységek száma 3. csomagban         | 2400      |
| 3. csomag magassága                 | 30,000 cm |
| 3. csomag szélessége                | 30,000 cm |
| 3. csomag hossza                    | 40,000 cm |
| 3. csomag súlya                     | 4,326 kg  |

## Kínálat fenntarthatósága

|                                                                |                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot                                       | Green Premium termék                                                                                                                                                                            |
| REACH rendelet                                                 |  <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>                                                                             |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen                                                                                                                                                                                            |
| EU RoHS irányelv                                               | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a> |
| Mérgező nehézfémmentes                                         | Igen                                                                                                                                                                                            |
| Higanymentes                                                   | Igen                                                                                                                                                                                            |
| Kínai RoHS rendelet                                            |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                                                                        |
| RoHS korlátozás alóli kivétel                                  |  <a href="#">Igen</a>                                                                                          |
| Körkörösségi profil                                            | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                                                                                           |
| Halogéntartalomra vonatkozó adatok                             | Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék                                                                                                                                           |