

NSYTRAL42

Dugaszolható áthidaló 2 láb 4 mm²-es
sorkapocshoz piros



Fő jellemzők

Termékcsalád	Linergy
Termék neve	Linergy TR
Termék vagy alkatrész típusa	Dugaszolható készlet
Készülék rövid neve	TRA
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Csatlakozó tartozék
Termékkompatibilitás	TRV csavaros bekötés sorkapocs[RETURN]TRR benyomható sorkapocs[RETURN]TRV rugós sorkapocs sorkapocs[RETURN]TRH IDC sorkapocs
Utak száma	2 utas

Kiegészítő jellemzők

Kábel keresztmetszete	4 mm ²
Number of connections	4 3 2
Mérési bemenet száma	3 2 6 1 4
Mennyiség készletenként	10 darabos készlet
Nettó súly	2 g
Szín	Piros

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	0,300 cm
1. csomag szélessége	1,200 cm
1. csomag hossza	2,400 cm
1. csomag súlya	1,900 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	50
2. csomag magassága	5,000 cm
2. csomag szélessége	15,000 cm
2. csomag hossza	17,000 cm
2. csomag súlya	97,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S01
Egységek száma 3. csomagban	2000
3. csomag magassága	15,000 cm
3. csomag szélessége	15,000 cm
3. csomag hossza	40,000 cm
3. csomag súlya	4,078 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------