



Fő jellemzők

Termékcsalád	Thorsman
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa	Oszloptalp
Application	Többcélú
Nominal dimensions of the housing	-
Készülék összetétel	Rögzítőelemek 2 előlapok 35 mm-es DIN sínnel 2 oldalsó felosztás
Termékcsalád kompatibilitása	Thorsman Thalassa PLD

Kiegészítő jellemzők

Rögzítési mód	Csavarokkal - oldalsó részeken elhelyezés
Szín	Talpatzat: szürke (RAL 7035)
Magasság	200 mm
Szélesség	744 mm
Mélység	250 mm

Környezet

IP védettségi szint	IP44
IK védelmi fokozat	IK10

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	16,5 cm
1. csomag szélessége	22,0 cm
1. csomag hossza	76,0 cm
1. csomag súlya	6,035 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	25
2. csomag magassága	96,0 cm
2. csomag szélessége	80,0 cm
2. csomag hossza	120,0 cm
2. csomag súlya	159,875 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre