



Fő jellemzők

Termékcsalád	Thorsman
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa	Oszloptalp
Application	Többcélú
Nominal dimensions of the housing	-
Készülék összetétel	Rögzítőelemek 2 előlapok 35 mm-es DIN sínnel 2 oldalsó felosztás
Termékcsalád kompatibilitása	Thorsman Thalassa PLD

Kiegészítő jellemzők

Rögzítési mód	Csavarokkal - oldalsó részeken elhelyezés
Szín	Talpatzat: szürke (RAL 7035)
Magasság	200 mm
Szélesség	785 mm
Mélység	310 mm

Környezet

IP védettségi szint	IP44
IK védelmi fokozat	IK10

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	9,0 cm
1. csomag szélessége	46,0 cm
1. csomag hossza	79,0 cm
1. csomag súlya	7,25 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre