



#### Fő jellemzők

|                                            |                                                                        |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Termékcsalád                               | Thorsman                                                               |
| Kiegészítő / különálló alkatrész kategória | Szekrény tartozék                                                      |
| Termék vagy alkatrész típusa               | Oszloptalp                                                             |
| Application                                | Többcélú                                                               |
| Nominal dimensions of the housing          | -                                                                      |
| Készülék összetétel                        | Rögzítőelemek<br>2 előlapok 35 mm-es DIN sínrel<br>2 oldalsó felosztás |
| Termékcsalád kompatibilitása               | Thorsman Thalassa PLD                                                  |

#### Kiegészítő jellemzők

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| Rögzítési mód | Csavarokkal - oldalsó részeken elhelyezés |
| Szín          | Talpatzat: szürke (RAL 7035)              |
| Magasság      | 500 mm                                    |
| Szélesség     | 1035 mm                                   |
| Mélység       | 310 mm                                    |

#### Környezet

|                     |      |
|---------------------|------|
| IP védettségi szint | IP44 |
| IK védelmi fokozat  | IK10 |

#### Csomagolási egység

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE      |
| Egységek száma 1. csomagban         | 1        |
| 1. csomag magassága                 | 13,0 cm  |
| 1. csomag szélessége                | 61,0 cm  |
| 1. csomag hossza                    | 103,0 cm |
| 1. csomag súlya                     | 18,0 kg  |

#### Kínálat fenntarthatósága

|                               |                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot      | Green Premium termék                                                    |
| REACH rendelet                | REACH Nyilatkozat                                                       |
| EU RoHS irányelv              | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) |
| Higanymentes                  | Igen                                                                    |
| Kínai RoHS rendelet           | Kínai RoHS Nyilatkozat                                                  |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | Igen                                                                    |
| Környezetvédelmi közzététel   | A Termék Környezeti Profilja                                            |
| Körköröségi profil            | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                   |