

PKB63P535

MUREVA PK (Unika) Falra szerelhető,
reteszelt aljzat, 3P+N+F, 6h, 63A, 415V,
IP65, védelem nélkül



Fő jellemzők

Termékcsalád	Mureva Styl
Termék vagy alkatrész típusa	Reteselt aljzat tárolóhoz
Készülék rövid neve	Mureva socket
Aljzat, foglalat kategória	Kisfeszültség
Pólusok megnevezése	3P + N + F
Hálózat típusa	AC
Aljzat szabványa	Ipari

Kiegészítő jellemzők

Szerelési mód	Falra szerelhető
[In] névleges áramerősség	63 A
[Ue] névleges üzemi feszültség	380...415 V
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Földkapocs óramutató járásának irányába mutató helyzet	6 h
Védelem típusa	Felcserélt pólusok elleni védelem nélkül
Aljzat, foglalat anyaga	Burkolat: önkioltó polimer
Érintkezők anyaga	Banándugók: rozsdamentes acél Csavarok: rozsdamentes acél
Csatlakozások - bekötési pontok	Rögzített csavarok, teljesen meglazulva
Maximum cable cross section	35 mm ²
Kábel maximális külső átmérő	25 mm
Kábelbemenet	Kábelcsatorna
Menet típusa	Pg 21
Nettó súly	3 kg
Alapméretek	140 x 430 mm
Magasság	430 mm
Szélesség	140 mm
Mélység	190 mm
Szín	Szürke (RAL 7035)
Feszültség színe	Vörös

Környezet

Szabványok	IEC 60309-2 IEC 60309-2
IP védettségi fok	IP65 megfelel MSZ EN 60529
IK védettségi fok	IK09 conforming to EN 62262
Tűzellenállási képesség	750 °C megfelel IEC 60695-2-11
Relatív páratartalom	50 % -40 °C 70 % -30 °C 90 % -20 °C
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	21,000 cm
1. csomag szélessége	19,200 cm
1. csomag hossza	44,400 cm
1. csomag súlya	2,858 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	9
2. csomag magassága	34,000 cm
2. csomag szélessége	80,000 cm
2. csomag hossza	120,000 cm
2. csomag súlya	37,722 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Minimum percentage of recycled plastic content	58

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------