

PKB63T524

UNIKA Panelre szerelhető, reteszelt aljzat, 3P+F, 9h, 63A, 250V, IP65, védelem nélkül



Fő jellemzők

Termékcsalád	PratiKa
Termék vagy alkatrész típusa	Reteszelt aljzat tárolóhoz
Készülék rövid neve	SMSDL-ről SMSSE-re frissítés
Aljzat, foglalat kategória	Kisfeszültség
Pólusok megnevezése	3P + F
Hálózat típusa	AC
Aljzat szabványa	Ipari

Kiegészítő jellemzők

Szerelési mód	Panelra szerelhető
[In] névleges áramerősség	63 A
[Ue] névleges üzemi feszültség	200...250 V
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Földkapocs óramutató járásának irányába mutató helyzet	9 h
Védelem típusa	Felcserélt pólusok elleni védelem nélkül
Aljzat, foglalat anyaga	Burkolat: önkioltó polimer
Érintkezők anyaga	Banándugók: rozsdamentes acél Csavarok: rozsdamentes acél
Csatlakozások - bekötési pontok	Rögzített csavarok, teljesen meglazulva
Maximum cable cross section	35 mm ²
Kábel maximális külső átmérő	25 mm
Nettó súly	3 kg
Alapméretek	140 x 430 mm
Magasság	430 mm
Szélesség	140 mm
Mélység	116 mm
Szín	Szürke (RAL 7035)
Feszültség színe	Kék

Környezet

Szabványok	IEC 60309-2 IEC 60309-2
IP védettség fok	IP65 megfelel MSZ EN 60529
IK védettség fok	IK09 conforming to EN 62262
Tűzellenállási képesség	750 °C megfelel IEC 60695-2-11
Relatív páratartalom	50 % -40 °C 70 % -30 °C 90 % -20 °C
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	16,7 cm
1. csomag szélessége	14,0 cm
1. csomag hossza	43,0 cm
1. csomag súlya	2,41 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------