

Termékadatlap

Jellemzők

PKB63V514

UNIKA Panelre szerelhető, reteszelt aljzat, 3P+F, 4h, 63A, 130V, IP65, olvadóbiztosító



Fő jellemzők

Termékcsalád	PratiKa
Termék vagy alkatrész típusa	Reteszelt aljzat tárolóhoz
Készülék rövid neve	SMSDL-ről SMSSE-re frissítés
Aljzat, foglalat kategória	Kisfeszültség
Pólusok megnevezése	3P + F
Hálózat típusa	AC
Aljzat szabványa	Ipari

Kiegészítő jellemzők

Szerelési mód	Panelra szerelhető
[In] névleges áramerősség	63 A
[Ue] névleges üzemi feszültség	100...133 V
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Földkapocs óramutató járásának irányába mutató helyzet	4 h
Védelem típusa	Biztosíték izolátor
Biztosíték típusa	Hengeres
Olvadóbiztosító méret	10,3 x 38 mm
Aljzat, foglalat anyaga	Burkolat: önkioltó polimer
Érintkezők anyaga	Banándugók: rozsdamentes acél Csavarok: rozsdamentes acél
Csatlakozások - bekötési pontok	Rögzített csavarok, teljesen meglazulva
Maximum cable cross section	35 mm²
Kábel maximális külső átmérő	25 mm
Nettó súly	3 kg
Alapméretek	140 x 430 mm
Magasság	430 mm
Szélesség	140 mm
Mélység	116 mm
Szín	Szürke (RAL 7035)
Feszültség színe	Sárga

Környezet

Szabványok	IEC 60309-2 IEC 60309-2
IP védettségi fok	IP65 megfelel MSZ EN 60529
IK védettségi fok	IK09 conforming to EN 62262
Tűzellenállási képesség	750 °C megfelel IEC 60695-2-11
Relatív páratartalom	50 % -40 °C 70 % -30 °C 90 % -20 °C
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	16,7 cm
1. csomag szélessége	14,0 cm
1. csomag hossza	43,0 cm
1. csomag súlya	2,87 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------