

PKF16F745

PRATIKA Panelre szerelhető döntött aljzat, 3P +N+F, 7h, 16A, 500V, IP67, csavaros



Fő jellemzők

Termékcsalád	PratiKa
Termék vagy alkatrész típusa	Aljzat
Készülék rövid neve	PratiKa Unika aljzat
Aljzat, foglalat kategória	Kisfeszültség
Pólusok megnevezése	3P + N + F
Hálózat típusa	AC
Aljzat szabványa	Ipari

Kiegészítő jellemzők

Szerelési mód	Panelra szerelhető
Aljzat, foglalat, vezérlőállomás formája	Hajlítót
[In] névleges áramerősség	16 A
[Ue] névleges üzemi feszültség	480...500 V
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Földkapocs óramutató járásának irányába mutató helyzet	7 h
Aljzat, foglalat anyaga	Burkolat: önkioltó műszaki polimer
Érintkezők anyaga	A csatlakozónyílás: sárgaréz
Csatlakozások - bekötési pontok	Rögzített csavarok, teljesen meglazulva
Kábel keresztmetszete	1...4 mm ²
Nettó súly	0,2 kg
Alapméretek	90 x 100 mm
Magasság	100 mm
Szélesség	90 mm
Mélység	106 mm
Szín	Szürke (RAL 7035)
Feszültség színe	Fekete

Környezet

Szabványok	IEC 60309-2 IEC 60309-2
IP védettség fok	IP671 megfelel MSZ EN 60529
IK védettség fok	IK08 conforming to EN 62262
Tűzellenállási képesség	850 °C megfelel IEC 60695-2-1
Relatív páratartalom	50 % -40 °C 70 % -30 °C 90 % -20 °C
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	35 °C (86400 s)

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	9,0 cm
1. csomag szélessége	10,0 cm
1. csomag hossza	10,6 cm
1. csomag súlya	267,0 g

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------