

PKF32W434

MUREVA PK (Pratika) Falra szerelhető aljzat,
3P+F, 6h, 32A, 415V, IP44, csavaros



Fő jellemzők

Termékcsalád	Mureva Styl
Termék vagy alkatrész típusa	Aljzat
Készülék rövid neve	Mureva socket
Aljzat, foglalat kategória	Kisfeszültség
Pólusok megnevezése	3P + F
Hálózat típusa	AC
Aljzat szabványa	Ipari

Kiegészítő jellemzők

Szerelési mód	Falra szerelhető
Aljzat, foglalat, vezérlőállomás formája	Hajlítót
[In] névleges áramerősség	32 A
[Ue] névleges üzemi feszültség	380...415 V
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Földkapocs óramutató járásának irányába mutató helyzet	6 h
Aljzat, foglalat anyaga	Burkolat: önkioltó műszaki polimer
Érintkezők anyaga	A csatlakozónyílás: sárgaréz
Csatlakozások - bekötési pontok	Rögzített csavarok, teljesen meglazulva
Kábel keresztmetszete	2,5...10 mm ²
Kábel külső átmérője	21 mm
Menet típusa	M25
Nettó súly	0,3 kg
Magasság	160 mm
Szélesség	90 mm
Mélység	119 mm
Szín	Szürke (RAL 7035)
Feszültség színe	Vörös

Környezet

Szabványok	IEC 60309-2 IEC 60309-2
IP védettség fok	IP44 conforming to MSZ EN 60529
IK védettség fok	IK08 conforming to EN 62262
Tűzellenállási képesség	750 °C megfelel IEC 60695-2-1
Relatív páratartalom	50 % -40 °C 70 % -30 °C 90 % -20 °C
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	9 cm
1. csomag szélessége	11,9 cm
1. csomag hossza	16 cm
1. csomag súlya	269 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	6
2. csomag magassága	18,2 cm
2. csomag szélessége	26,6 cm
2. csomag hossza	27 cm
2. csomag súlya	1,792 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	12
3. csomag magassága	30 cm
3. csomag szélessége	30 cm
3. csomag hossza	40 cm
3. csomag súlya	4,071 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------