

PKX16M425

PRATIKA Lengővilla, 3P+N+F, 9h, 16A, 250V,
IP44, gyorscsatlakozás



Fő jellemzők

Termékcsalád	PratiKa
Termék vagy alkatrész típusa	Vonalkapcsoló dugó
Készülék rövid neve	PratiKa csavar
Aljzat, foglalat kategória	Kisfeszültség
Pólusok megnevezése	3P + N + F
Hálózat típusa	AC
Aljzat szabványa	Ipari

Kiegészítő jellemzők

Aljzat, foglalat, vezérlőállomás formája	Közvetlen
[In] névleges áramerősség	16 A
[Ue] névleges üzemi feszültség	200...250 V
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Földkapocs óramutató járásának irányába mutató helyzet	9 h
Aljzat, foglalat anyaga	Burkolat: önkioltó műszaki polimer
Érintkezők anyaga	A csatlakozónyílás: sárgaréz
Csatlakozások - bekötési pontok	Gyorscsatlakozó-aljzat
Kábel keresztmetszete	1...2,5 mm ²
Kábel külső átmérője	8...15 mm
Kábelbemenet	Kábelcsatorna Vezetősin
Menet típusa	Pg 21
Nettó súly	0,212 kg
Magasság	142 mm
Szélesség	74 mm
Mélység	74 mm
Szín	Szürke (RAL 7035)
Feszültség színe	Kék

Környezet

Szabványok	IEC 60309-2 IEC 60309-2
IP védettségi fok	IP44 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok	IK08 conforming to EN 62262
Tűzellenállási képesség	850 °C megfelel IEC 60695-2-11
Relatív páratartalom	50 % -40 °C 70 % -30 °C 90 % -20 °C

Működési magasság	2000 m
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	10,0 cm
1. csomag szélessége	9,0 cm
1. csomag hossza	7,0 cm
1. csomag súlya	150,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	12,0 cm
2. csomag szélessége	27,0 cm
2. csomag hossza	26,3 cm
2. csomag súlya	2,17 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	30
3. csomag magassága	30,0 cm
3. csomag szélessége	30,0 cm
3. csomag hossza	40,0 cm
3. csomag súlya	6,997 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------