


## PKX32M414

PRATIKA Lengővilla, 3P+F, 4h, 32A, 130V,  
IP44, gyorscsatlakozás



### Fő jellemzők

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Termékcsalád                 | PratiKa            |
| Termék vagy alkatrész típusa | Vonalkapcsoló dugó |
| Készülék rövid neve          | PratiKa csavar     |
| Aljzat, foglalat kategória   | Kisfeszültség      |
| Pólusok megnevezése          | 3P + F             |
| Hálózat típusa               | AC                 |
| Aljzat szabványa             | Ipari              |

### Kiegészítő jellemzők

|                                                        |                                    |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Aljzat, foglalat, vezérlőállomás formája               | Közvetlen                          |
| [In] névleges áramerősség                              | 32 A                               |
| [Ue] névleges üzemi feszültség                         | 100...133 V                        |
| Hálózati frekvencia                                    | 50/60 Hz                           |
| Földkapocs óramutató járásának irányába mutató helyzet | 4 h                                |
| Aljzat, foglalat anyaga                                | Burkolat: önkioltó műszaki polimer |
| Érintkezők anyaga                                      | A csatlakozónyílás: sárgaréz       |
| Csatlakozások - bekötési pontok                        | Gyorscsatlakozó-aljzat             |
| Kábel keresztmetszete                                  | 2,5...6 mm <sup>2</sup>            |
| Kábel külső átmérője                                   | 11,5...21 mm                       |
| Kábelbemenet                                           | Vezetősín<br>Kábelcsatorna         |
| Menet típusa                                           | Pg 21                              |
| Nettó súly                                             | 0,236 kg                           |
| Magasság                                               | 152 mm                             |
| Szélesség                                              | 76 mm                              |
| Mélység                                                | 76 mm                              |
| Szín                                                   | Szürke (RAL 7035)                  |
| Feszültség színe                                       | Sárga                              |

### Környezet

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Szabványok              | IEC 60309-2<br>IEC 60309-2                |
| IP védettség fok        | IP44 conforming to MSZ EN 60529           |
| IK védettség fok        | IK08 conforming to EN 62262               |
| Tűzellenállási képesség | 850 °C megfelel IEC 60695-2-11            |
| Relatív páratartalom    | 50 % -40 °C<br>70 % -30 °C<br>90 % -20 °C |

|                                               |                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Működési magasság                             | 2000 m                           |
| A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C |

### Csomagolási egység

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE      |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1        |
| 1. csomag magassága                  | 10,0 cm  |
| 1. csomag szélessége                 | 9,0 cm   |
| 1. csomag hossza                     | 7,0 cm   |
| 1. csomag súlya                      | 210,0 g  |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | BB1      |
| Egységek száma 2. csomagban          | 10       |
| 2. csomag magassága                  | 12,0 cm  |
| 2. csomag szélessége                 | 27,0 cm  |
| 2. csomag hossza                     | 26,3 cm  |
| 2. csomag súlya                      | 2,22 kg  |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | S03      |
| Egységek száma 3. csomagban          | 30       |
| 3. csomag magassága                  | 30,0 cm  |
| 3. csomag szélessége                 | 30,0 cm  |
| 3. csomag hossza                     | 40,0 cm  |
| 3. csomag súlya                      | 7,147 kg |

### Kínálat fenntarthatósága

|                               |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot      | Green Premium termék                                                                                                                                              |
| REACH rendelet                |  <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>                                             |
| EU RoHS irányelv              | Megfelel a mentességeknek                                                                                                                                         |
| Higanymentes                  | Igen                                                                                                                                                              |
| Kínai RoHS rendelet           |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                                        |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  <a href="#">Igen</a>                                                          |
| Körkörösségi profil           | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                                                             |
| WEEE                          | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |

### Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|