

PKY16F433

PRATIKA Panelre szerelhető döntött aljzat, 2P +F, 9h, 16A, 415V, IP44, gyorscsatlakozás



Fő jellemzők

Termékcsalád	PratiKa
Termék vagy alkatrész típusa	Aljzat
Készülék rövid neve	PratiKa Unika aljzat
Aljzat, foglalat kategória	Kisfeszültség
Pólusok megnevezése	2P + E
Hálózat típusa	AC
Aljzat szabványa	Ipari

Kiegészítő jellemzők

Szerelési mód	Panelra szerelhető
Aljzat, foglalat, vezérlőállomás formája	Hajlított
[In] névleges áramerősség	16 A
[Ue] névleges üzemi feszültség	380...415 V
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Földkapocs óramutató járásának irányába mutató helyzet	9 h
Aljzat, foglalat anyaga	Burkolat: önkioltó műszaki polimer
Érintkezők anyaga	A csatlakozónyílás: sárgaréz
Csatlakozások - bekötési pontok	Gyorscsatlakozó-aljzat
Kábel keresztmetszete	1...4 mm ²
Nettó súly	0,148 kg
Alapméretek	65 x 85 mm
Magasság	85 mm
Szélesség	65 mm
Mélység	103 mm
Szín	Szürke (RAL 7035)
Feszültség színe	Vörös

Környezet

Szabványok	IEC 60309-2 IEC 60309-2
IP védettség fok	IP44 conforming to MSZ EN 60529
IK védettség fok	IK08 conforming to EN 62262
Tűzellenállási képesség	850 °C megfelel IEC 60695-2-1
Relatív páratartalom	50 % -40 °C 70 % -30 °C 90 % -20 °C
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	35 °C (86400 s)

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	10,0 cm
1. csomag szélessége	9,0 cm
1. csomag hossza	7,0 cm
1. csomag súlya	129,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	12,0 cm
2. csomag szélessége	27,0 cm
2. csomag hossza	26,3 cm
2. csomag súlya	1,436 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	30
3. csomag magassága	30,0 cm
3. csomag szélessége	30,0 cm
3. csomag hossza	40,0 cm
3. csomag súlya	4,795 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------