

## PKY16F735

MUREVA PK (Pratika) Panelre szerelhető  
döntött aljzat, 3P+N+F, 6h, 16A, 415V, IP67,  
gyorscsatlakozás



### Fő jellemzők

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Termékcsalád                 | Mureva Styl   |
| Termék vagy alkatrész típusa | Aljzat        |
| Készülék rövid neve          | Mureva socket |
| Aljzat, foglalat kategória   | Kisfeszültség |
| Pólusok megnevezése          | 3P + N + F    |
| Hálózat típusa               | AC            |
| Aljzat szabványa             | Ipari         |

### Kiegészítő jellemzők

|                                                        |                                    |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Szerelési mód                                          | Panelra szerelhető                 |
| Aljzat, foglalat, vezérlőállomás formája               | Hajlított                          |
| [In] névleges áramerősség                              | 16 A                               |
| [Ue] névleges üzemi feszültség                         | 380...415 V                        |
| Hálózati frekvencia                                    | 50/60 Hz                           |
| Földkapocs óramutató járásának irányába mutató helyzet | 6 h                                |
| Aljzat, foglalat anyaga                                | Burkolat: önkioltó műszaki polimer |
| Érintkezők anyaga                                      | A csatlakozónyílás: sárgaréz       |
| Csatlakozások - bekötési pontok                        | Gyorscsatlakozó-aljzat             |
| Kábel keresztmetszete                                  | 1...2,5 mm <sup>2</sup>            |
| Nettó súly                                             | 0,225 kg                           |
| Alapméretek                                            | 90 x 100 mm                        |
| Magasság                                               | 100 mm                             |
| Szélesség                                              | 90 mm                              |
| Mélység                                                | 106 mm                             |
| Szín                                                   | Szürke (RAL 7035)                  |
| Feszültség színe                                       | Vörös                              |

### Környezet

|                                               |                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Szabványok                                    | IEC 60309-2<br>IEC 60309-2                |
| IP védettségi fok                             | IP671 conforming to MSZ EN 60529          |
| IK védettségi fok                             | IK08 conforming to EN 62262               |
| Tűzellenállási képesség                       | 850 °C megfelel IEC 60695-2-1             |
| Relatív páratartalom                          | 50 % -40 °C<br>70 % -30 °C<br>90 % -20 °C |
| A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | 35 °C ( 86400 s )                         |

## Csomagolási egység

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE     |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1       |
| 1. csomag magassága                  | 7,5 cm  |
| 1. csomag szélessége                 | 9,0 cm  |
| 1. csomag hossza                     | 10,0 cm |
| 1. csomag súlya                      | 200,0 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | BB1     |
| Egységek száma 2. csomagban          | 10      |
| 2. csomag magassága                  | 17,0 cm |
| 2. csomag szélessége                 | 27,0 cm |
| 2. csomag hossza                     | 27,0 cm |
| 2. csomag súlya                      | 2,16 kg |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | S03     |
| Egységek száma 3. csomagban          | 20      |
| 3. csomag magassága                  | 30,0 cm |
| 3. csomag szélessége                 | 30,0 cm |
| 3. csomag hossza                     | 40,0 cm |
| 3. csomag súlya                      | 4,82 kg |

## Kínálat fenntarthatósága

|                               |                                                                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot      | Green Premium termék                                                                                                             |
| REACH rendelet                |  <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>              |
| EU RoHS irányelv              | Megfelel a mentességeknek                                                                                                        |
| Higanymentes                  | Igen                                                                                                                             |
| Kínai RoHS rendelet           |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>       |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  <a href="#">Igen</a>                         |
| Környezetvédelmi közzététel   |  <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a> |
| Körkörösségi profil           | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                            |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|