

Termékadatlap

Jellemzők

PKY32F433

PRATIKA Panelre szerelhető döntött aljzat, 2P +F, 9h, 32A, 415V, IP44, gyorscsatlakozás



Fő jellemzők

Termékcsalád	PratiKa
Termék vagy alkatrész típusa	Aljzat
Készülék rövid neve	PratiKa Unika aljzat
Aljzat, foglalat kategória	Kisfeszültség
Pólusok megnevezése	2P + E
Hálózat típusa	AC
Aljzat szabványa	Ipari

Kiegészítő jellemzők

Szerelési mód	Panelra szerelhető
Aljzat, foglalat, vezérlőállomás formája	Hajlított
[In] névleges áramerősség	32 A
[Ue] névleges üzemi feszültség	380...415 V
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Földkapocs óramutató járásának irányába mutató helyzet	9 h
Aljzat, foglalat anyaga	Burkolat: önkioltó műszaki polimer
Érintkezők anyaga	A csatlakozónyílás: sárgaréz
Csatlakozások - bekötési pontok	Gyorscsatlakozó-aljzat
Kábel keresztmetszete	2,5...6 mm ²
Nettó súly	0,221 kg
Alapméretek	90 x 100 mm
Magasság	100 mm
Szélesség	90 mm
Mélység	117 mm
Szín	Szürke (RAL 7035)
Feszültség színe	Vörös

Környezet

Szabványok	IEC 60309-2 IEC 60309-2
IP védettség fok	IP44 conforming to MSZ EN 60529
IK védettség fok	IK08 conforming to EN 62262
Tűzellenállási képesség	850 °C megfelel IEC 60695-2-1
Relatív páratartalom	50 % -40 °C 70 % -30 °C 90 % -20 °C
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	35 °C (86400 s)

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	10,0 cm
1. csomag szélessége	9,0 cm
1. csomag hossza	7,0 cm
1. csomag súlya	551,0 g

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------