

## PKY32M723

MUREVA PK (Pratika) Lengőaljzat, 2P+F, 6h,  
32A, 250V, IP67, gyorscsatlakozás



### Fő jellemzők

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Termékcsalád                 | Mureva Styl         |
| Termék vagy alkatrész típusa | Figyelmeztető címke |
| Készülék rövid neve          | Mureva fast         |
| Aljzat, foglalat kategória   | Kisfeszültség       |
| Pólusok megnevezése          | 2P + E              |
| Hálózat típusa               | AC                  |
| Aljzat szabványa             | Ipari               |

### Kiegészítő jellemzők

|                                                        |                                    |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Aljzat, foglalat, vezérlőállomás formája               | Közvetlen                          |
| [In] névleges áramerősség                              | 32 A                               |
| [Ue] névleges üzemi feszültség                         | 200...250 V                        |
| Hálózati frekvencia                                    | 50/60 Hz                           |
| Földkapocs óramutató járásának irányába mutató helyzet | 6 h                                |
| Aljzat, foglalat anyaga                                | Burkolat: önkioltó műszaki polimer |
| Érintkezők anyaga                                      | A csatlakozóníylás: sárgaréz       |
| Csatlakozások - bekötési pontok                        | Gyorscsatlakozó-aljzat             |
| Kábel keresztmetszete                                  | 2,5...6 mm <sup>2</sup>            |
| Kábel külső átmérője                                   | 11,5...21 mm                       |
| Kábelbemenet                                           | Kábelcsatorna                      |
| Menet típusa                                           | Pg 21                              |
| Nettó súly                                             | 0,298 kg                           |
| Magasság                                               | 99 mm                              |
| Szélesség                                              | 99 mm                              |
| Mélység                                                | 164 mm                             |
| Szín                                                   | Szürke (RAL 7035)                  |
| Feszültség színe                                       | Kék                                |

### Környezet

|                                               |                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Szabványok                                    | IEC 60309-2<br>IEC 60309-2                |
| IP védettség fok                              | IP671 conforming to MSZ EN 60529          |
| IK védettség fok                              | IK08 conforming to EN 62262               |
| Tűzellenállási képesség                       | 850 °C megfelel IEC 60695-2-1             |
| Relatív páratartalom                          | 50 % -40 °C<br>70 % -30 °C<br>90 % -20 °C |
| A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C          |

## Csomagolási egység

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE      |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1        |
| 1. csomag magassága                  | 10 cm    |
| 1. csomag szélessége                 | 9 cm     |
| 1. csomag hossza                     | 7 cm     |
| 1. csomag súlya                      | 269 g    |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | BB1      |
| Egységek száma 2. csomagban          | 6        |
| 2. csomag magassága                  | 17 cm    |
| 2. csomag szélessége                 | 27 cm    |
| 2. csomag hossza                     | 26,3 cm  |
| 2. csomag súlya                      | 1,784 kg |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | S03      |
| Egységek száma 3. csomagban          | 12       |
| 3. csomag magassága                  | 30 cm    |
| 3. csomag szélessége                 | 30 cm    |
| 3. csomag hossza                     | 40 cm    |
| 3. csomag súlya                      | 4,055 kg |

## Kínálat fenntarthatósága

|                               |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot      | Green Premium termék                                                                                                                                              |
| REACH rendelet                |  <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>                                               |
| EU RoHS irányelv              | Megfelel a mentességeknek                                                                                                                                         |
| Kínai RoHS rendelet           |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                                        |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  <a href="#">Igen</a>                                                          |
| Környezetvédelmi közzététel   |  <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>                                  |
| Körkörösségi profil           | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                                                             |
| WEEE                          | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|