

PRA06224

PRAGMA Illesztődoboz, falon kívüli, 2x7
modul, fehér (Pragma 24M-hoz)



Fő jellemzők

Termékcsalád	PratiKa
Termék vagy alkatrész típusa	Szekrény
Szekrény típusa	Interfész
Szélesség	Külső: 200 mm
Magasság	450 mm
Mélység	136 mm
Nb of 18 mm modules per row	24
Nb of horizontal rows	2
Elektromos szigetelési osztály	II. osztály Kettős szigetelés
Tartozékok	1 x azonosító címke 1 x sima lemez / sor 1 x elülső és hátsó csatlakozás
Type of door	Nélkül

Kiegészítő jellemzők

Szekrény szerelése	Felület
9 mm-es osztások	48
Összesen 18 mm-es modulok	14
Fedlapok száma	1 esetén teli lemez
[In] névleges áram	125 A
Ui névleges szigetelési feszültség	400 V
A sín típusa	Nélkül
Szerelőlemez leírás	Szerelőlemez nélkül
Kábelbemenet	Kábel vagy cső Eltávolítható fedél Csatorna Kivágott lemezek
Szekrény anyaga	Hátsó rész: technikai műanyag Előlap: technikai műanyag Hátsó rész: fém
Szín	Szekrény: fehér (RAL 9016) Előlap: szürke (RAL 7005)
Piaci szegmens	Lakossági Kiskereskedelmi
Beágyazási mélység	0 mm
Belső mélység	120 mm

Környezet

Tűzellenállási képesség	Hátsó rész: 750 °C Előlap: 750 °C
IP védettségi szint	IP30 ajtó nélkül IP40 Ajtóval
IK védelmi fokozat	IK08 ajtó nélkül IK09 Ajtóval
Túlfeszültség kategória	II
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...60 °C
Szabványok	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	14,500 cm
1. csomag szélessége	22,000 cm
1. csomag hossza	46,000 cm
1. csomag súlya	2,530 kg
2. csomag-csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	57
2. csomag magassága	120,000 cm
2. csomag szélessége	80,000 cm
2. csomag hossza	120,000 cm
2. csomag súlya	156,210 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------