

Termékadatlap

Jellemzők

R9D31225

RESI9 áramvédős kismegszakító, AC osztály, 1P-N, C, 25A, 30mA



Fő jellemzők

Termékcsalád	Resi9
Termék neve	Resi9 RCBO
Termék vagy alkatrész típusa	Áramvédős kismegszakító túláram-védelemmel
Készülék alkalmazás	Elosztás
Pólusok megnevezése	1P+N
Nulla helyzete	Bal
Védett pólusok száma	1
[In] névleges áram	25 A
Hálózat típusa	AC
Kioldógység technológia	Termikus-mágneses
Görbe	C
Földszivárgás érzékenység	30 mA megfelel EN/IEC 61009-2-1
Földzárlatvédelmi időkéstetés	Pillanatnyi
Földzárlatvédelmi osztály	AC típus
Megszakítási kapacitás	4500 A Icn -230 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 61009-2-1
Minőségi címkek	CEBEC

Kiegészítő jellemzők

Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség	230 V AC 50/60 Hz
Mágneses kioldási határérték	5...10 x In
Impulzus áram	250 A
Érintkező helyzetjelző	Igen
Vezérlő típusa	Kapcsoló
Helyi jelzés	ON/OFF jelzés
Szerelési mód	Klipstes
Rögzítés	DIN sín
Fésűs gyűjtősin és elosztóblokk kompatibilitás	Feneklap: kettős csatlakozás
Csatlakozási távolság	9 mm fázis és nulla között
9 mm-es osztások	4
Magasság	74 mm
Szélesség	36 mm
Mélység	90 mm
Nettó súly	0,19 kg
Szín	Fehér
Mechanikai tartósság	20000 ciklus
Elektromos élettartam	20000 ciklus
Csatlakozás típusa	Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - <= 10 mm ² - rugalmas Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - <= 16 mm ² - merev
Vezeték csupaszítási hossz	14 mm for felső vagy alsó connection

Meghúzási nyomaték	2 N.m felső vagy alsó
Szivárgóáram-védelem	Integrált

Környezet

Szabványok	EN/IEC 61009-2-1
Terméktanúsítványok	EAC
IP védettség szint	IP20 conforming to MSZ EN 60529 IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
Tropikalizáció	2 megfelel IEC 60068-1
Relatív páratartalom	95 % -55 °C
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben	-25...40 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-30...70 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,5 cm
1. csomag szélessége	3,6 cm
1. csomag hossza	8,5 cm
1. csomag súlya	224,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	60
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	14,149 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------