

RPZF3

Harmony foglalat, RPM3***

teljesítményreléhez, 3CO, vegyes elrendezésű,
csavaros



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony Electromechanical Relays
Készülék rövid neve	RPZ
Termék vagy alkatrész típusa	Aljzat
Termékkompatibilitás	Dugaszolható relé RPZ mellett 3 C/O érintkező
Érintkezők típusa és összetétele	3 C/O
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram	16 A
Ue névleges üzemi feszültség	< 250 V

Kiegészítő jellemzők

Tű alakja	Sík
Érintkező elrendezés	Vegyes
Meghúzási nyomaték	< 1 N.m esetén M3,5
Rögzítési mód	Csavarral (panel 2 csavar, átmérő: 4 mm) Rápatintható tartó (35 mm szimmetrikus DIN sín)
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 kV
Túlfeszültség kategória	III
Szennyezettségi fok	3
Minimális rendelési mennyiség	10
Szélesség	40 mm
Nettó súly	0,072 kg

Környezet

Csatlakozás típusa	- csavaros csatlakozás, rugalmas kábel kábelvéggel 1 x 0,5...1 x 3,3 mm ² / AWG 20...AWG 16 - csavaros csatlakozás, tömör kábel kábelvég nélkül 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² / AWG 20...AWG 17 - csavaros csatlakozás, rugalmas kábel kábelvéggel 2 x 0,5...2 x 4 mm ² / AWG 20...AWG 16 - csavaros csatlakozás, tömör kábel kábelvég nélkül 2 x 0,5...2 x 10 mm ² / AWG 20...AWG 17
IP védettségi fok	IP20 conforming to MSZ EN 60529
Dielektromos szilárdság	2500 V
Szabványok	IEC 61995-1
Terméktanúsítványok	CSA-Ex[RETURN]UL-Aex
Jelölés	CE
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-40...55 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,0 cm
1. csomag szélessége	4,0 cm
1. csomag hossza	8,5 cm
1. csomag súlya	77,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	6,3 cm
2. csomag szélessége	12 cm
2. csomag hossza	20,2 cm
2. csomag súlya	770 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	150
3. csomag magassága	30 cm
3. csomag szélessége	30 cm
3. csomag hossza	40 cm
3. csomag súlya	12,45 kg


Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia


Garancia	18 months
----------	-----------

Dimensions

$$\frac{\text{mm}}{\text{in.}}$$


- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp

Wiring Diagram



Symbols shown in blue correspond to Nema marking.