

RSLZVA3

Harmony foglalat, RSL sorkapocsreléhez, 110 VAC/DC, csavaros



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony Electromechanical Relays
Készülék rövid neve	RSZ
Termék vagy alkatrész típusa	Aljzat
Készülék bemutatása	Alapelem
Termékkompatibilitás	Dugaszolható relé RSLZ mellett 1 kapcsolási ciklus érintkező -60 V DC[RETURN]Dugaszolható relé RSLZ
Érintkezők típusa és összetétele	1 kapcsolási ciklus
[I _{th}] egyezményes nyitott szerelési termikus áram	6 A
Kapcsolási feszültség	110 V AC SELV
Névleges üzemi feszültség határok	88...126.5 V
U _e névleges üzemi feszültség	< 300 V AC

Kiegészítő jellemzők

Termékcsoporthoz	RSL_CON_110
Tű alakja	Sík
Érintkező elrendezés	Különálló
Csatlakozás típusa	Szállítás csatlakozó nélkül, 1 x 0,2...1 x 3,3 mm ² (AWG 24...AWG 16) rugalmas kábelvég Szállítás csatlakozó nélkül, 1 x 0,2...1 x 3,3 mm ² (AWG 24...AWG 16) tömör kábelvég nélkül
Kompatibilitási kód	RSLZ
Meghúzási nyomaték	< 0.4 N.m esetén M2,5
Rögzítési mód	Plug-in (35 mm szimmetrikus DIN sín)
[U _{imp}] névleges lökő-feszültség állóság	3,6 kV
Túlfeszültség kategória	III
Szennyezettségi fok	3
Minimális rendelési mennyiség	10
CAD teljes szélesség	6,2 mm
CAD teljes magasság	78,6 mm
CAD teljes mélység	95 mm
Nettó súly	0,023 kg

Környezet

IP védettség	IP20 conforming to MSZ EN 60529
Szabványok	IEC 61995-1 UL 508-CM
Terméktanúsítványok	GOST[RETURN]CSA-Ex
Jelölés	CE
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-40...55 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	0,7 cm
1. csomag szélessége	8 cm
1. csomag hossza	10,2 cm
1. csomag súlya	29 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	7 cm
2. csomag szélessége	9 cm
2. csomag hossza	10,8 cm
2. csomag súlya	294 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S01
Egységek száma 3. csomagban	50
3. csomag magassága	15 cm
3. csomag szélessége	15 cm
3. csomag hossza	40 cm
3. csomag súlya	1,695 kg


Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.


Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Dimensions




Wiring Diagram



(1) Protection circuit

Example of RSLZ2 Bus Jumper Mounting on Sockets

Side View



- (1) A1
- (2) A2
- (3) Bus jumper polarity A1
- (4) Bus jumper polarity A2