

RSZE1S35M

Harmony foglalat, RSB1A120** relékhez,
elválasztott elrendezésű, csatlakozós



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony Electromechanical Relays
Készülék rövid neve	RSZE05P
Termék vagy alkatrész típusa	Aljzat
Termékkompatibilitás	Dugaszolható relé RSL with 1 kapcsolási ciklus contact at 12 A
Érintkezők típusa és összetétele	1 kapcsolási ciklus
[I _{th}] egyezményes nyitott szerelési termikus áram	12 A

Kiegészítő jellemzők

Tű alakja	Sík
[U _e] névleges üzemi feszültség	< 250 V AC
Érintkező elrendezés	Különálló
Csatlakozás típusa	Csavaros bekötés, 1 x 0,25...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 16) rugalmas kábelvég Csavaros bekötés, 2 x 0,25 mm ² (AWG 22...AWG 18) rugalmas kábelvég Csavaros bekötés, 1 x 0,5...1 x 3,3 mm ² (AWG 20...AWG 16) tömör kábelvég nélkül Csavaros bekötés, 2 x 0,5...2 x 10 mm ² (AWG 20...AWG 17) tömör kábelvég nélkül
Meghúzási nyomaték	< 0,8 N.m esetén M3
Rögzítési mód	Csavarral (panel 2 csavar, átmérő: 4 mm) Rápatintható tartó (35 mm szimmetrikus DIN sín)
[U _{imp}] névleges lökő-feszültség állóság	3,6 kV
Túlfeszültség kategória	III
Szennyezettségi fok	3
Minimális rendelési mennyiség	10
Szélesség	15,5 mm

Környezet

IP védettség fok	IP20 conforming to MSZ EN 60529
Szabványok	IEC 61995-1
Terméktanúsítványok	UL-Aex[RETURN]CSA-Ex
Jelölés	CE
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,000 cm
1. csomag szélessége	9,000 cm
1. csomag hossza	17,000 cm
1. csomag súlya	35,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	7,000 cm
2. csomag szélessége	9,000 cm
2. csomag hossza	17,000 cm
2. csomag súlya	358,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	240
3. csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	30,000 cm
3. csomag hossza	40,000 cm
3. csomag súlya	9,148 kg


Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia


Garancia	18 months
----------	-----------

Dimensions



- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp
- (4) Legend

Wiring Diagram



NOTE: For DC input, A1 have to be +, otherwise it would short circuit from protection module