

RUZC2M

Harmony foglalat, RUM/RE88 univerzális reléhez, hengeres 2CO relékhez, vegyes elrendezésű, csavaros



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony Electromechanical Relays Harmony XA2
Készülék rövid neve	RXG
Termék vagy alkatrész típusa	Aljzat
Termékkompatibilitás	Dugaszolható relé RUZ mellett 2 C/O érintkező Dugaszolható relé RE48 mellett 2 C/O érintkező Dugaszolható relé RE48 mellett 1 C/O + 1 C/O érintkező
Érintkezők típusa és összetétele	2 C/O
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram	10 A
Ue névleges üzemi feszültség	< 250 V

Kiegészítő jellemzők

Tű alakja	Hengeres
Érintkező elrendezés	Vegyes
Csatlakozás típusa	Szállítás csatlakozó nélkül, 1 x 0,25...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 16) rugalmas kábelvéggel Szállítás csatlakozó nélkül, 2 x 0,25 mm ² (AWG 22...AWG 18) rugalmas kábelvéggel Szállítás csatlakozó nélkül, 1 x 0,5...1 x 3,3 mm ² (AWG 20...AWG 16) tömör kábelvég nélkül Szállítás csatlakozó nélkül, 2 x 0,5...2 x 10 mm ² (AWG 20...AWG 17) tömör kábelvég nélkül
Meghúzási nyomaték	< 1 N.m esetén M3,5
Rögzítési mód	Csavarral (panel 2 csavar, átmérő: 4 mm) Rápatintható tartó (35 mm szimmetrikus DIN sín)
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 kV
Túlfeszültség kategória	III
Szennyezettségi fok	3
Minimális rendelési mennyiség	10
Szélesség	38 mm
Nettó súly	0,054 kg

Környezet

IP védettségi fok	IP20 conforming to MSZ EN 60529
Szabványok	IEC 61995-1
Terméktanúsítványok	UL-Aex[RETURN]CSA-Ex
Jelölés	CE
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-40...55 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	0,84 cm
1. csomag szélessége	0,86 cm
1. csomag hossza	1,46 cm
1. csomag súlya	0,005 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	8,4 cm
2. csomag szélessége	8,6 cm
2. csomag hossza	14,6 cm
2. csomag súlya	629,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 3. csomagban	200
3. csomag magassága	28,5 cm
3. csomag szélessége	29,9 cm
3. csomag hossza	39,8 cm
3. csomag súlya	12,58 kg


Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia


Garancia	18 months
----------	-----------

Dimensions



- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp


Wiring Diagram



Symbols shown in blue correspond to Nema marking.

Bus Jumpers Mounting on Sockets with Separate Contacts

Example of RUZS2 bus jumper mounting on sockets (view from below)



- (1) 2 bus jumpers (polarity A2)
- (2) 2 bus jumpers (polarity A1)