

RXZE2M114

Harmony foglalat, RXM2 és RXM4 relékhez,
vegyes elrendezésű, csavaros



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony Electromechanical Relays Harmony XA2
Készülék rövid neve	RXZE08P
Termék vagy alkatrész típusa	Aljzat
Termékkompatibilitás	Dugaszolható relé RXZ mellett 2 C/O érintkező Dugaszolható relé RXZ mellett 4 C/O érintkező
Érintkezők típusa és összetétele	4 C/O
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram	10 A

Kiegészítő jellemzők

Tű alakja	Sík
[Ue] névleges üzemi feszültség	< 250 V
Érintkező elrendezés	Vegyes
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm ² (AWG 22...AWG 18) rugalmas kábelvéggel Csavaros csatlakozás, 2 x 0,25 mm ² (AWG 22...AWG 18) rugalmas kábelvéggel Csavaros csatlakozás, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² (AWG 20...AWG 17) tömör kábelvéggel Csavaros csatlakozás, 2 x 0,5...2 x 10 mm ² (AWG 20...AWG 17) tömör kábelvéggel
Meghúzási nyomaték	< 1 N.m esetén M3
Rögzítési mód	Csavarral (panel 2 csavar, átmérő: 4 mm) Rápatintható tartó (35 mm szimmetrikus DIN sín)
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 kV
Túlfeszültség kategória	III
Szennyezettségi fok	3
Minimális rendelési mennyiség	10
Szélesség	30 mm
Nettó súly	0,048 kg

Környezet

IP védettség	IP20 conforming to MSZ EN 60529
Dielektromos szilárdság	2500 V
Szabványok	IEC 61995-1
Terméktanúsítványok	UL-Aex[RETURN]CSA-Ex[RETURN]LM-79
Jelölés	CE
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-40...55 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,896 cm
1. csomag szélessége	3,005 cm
1. csomag hossza	8,218 cm
1. csomag súlya	52,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	7,4 cm
2. csomag szélessége	8,8 cm
2. csomag hossza	15,0 cm
2. csomag súlya	0,621 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	200
3. csomag magassága	30,0 cm
3. csomag szélessége	30,0 cm
3. csomag hossza	40,0 cm
3. csomag súlya	11,851 kg


Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Dimensions



Wiring Diagram

