

## RXZE2S111M

Harmony foglalat, RXM3 relékhez, szeparált  
elrendezésű, csatlakozós



### Fő jellemzők

|                                                   |                                               |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Termékválaszték                                   | Harmony Electromechanical Relays              |
| Készülék rövid neve                               | RXZE08P                                       |
| Termék vagy alkatrész típusa                      | Aljzat                                        |
| Termékkompatibilitás                              | Dugaszolható relé RXZ mellett 3 C/O érintkező |
| Érintkezők típusa és összetétele                  | 3 C/O                                         |
| [Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram | 10 A                                          |

### Kiegészítő jellemzők

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tű alakja                               | Sík                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [Ue] névleges üzemi feszültség          | < 250 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Érintkező elrendezés                    | Különálló                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Csatlakozás típusa                      | Szállítás csatlakozó nélkül, 1 x 0,25...2 x 1 mm <sup>2</sup> (AWG 22...AWG 16) rugalmas kábelvég<br>Szállítás csatlakozó nélkül, 2 x 0,25 mm <sup>2</sup> (AWG 22...AWG 18) rugalmas kábelvég<br>Szállítás csatlakozó nélkül, 1 x 0,5...1 x 3,3 mm <sup>2</sup> (AWG 20...AWG 16) tömör kábelvég<br>Szállítás csatlakozó nélkül, 2 x 0,5...2 x 10 mm <sup>2</sup> (AWG 20...AWG 17) tömör kábelvég |
| Meghúzási nyomaték                      | < 1 N.m esetén M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rögzítési mód                           | Csavarral (panel 2 csavar, átmérő: 4 mm)<br>Rápatintható tartó (35 mm szimmetrikus DIN sín)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [Uimp] névleges lökő-feszültség állóság | 4 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Túlfeszültség kategória                 | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Szennyezettségi fok                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Minimális rendelési mennyiség           | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Szélesség                               | 27 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nettó súly                              | 0,066 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Környezet

|                                             |                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| IP védettségi fok                           | IP20 conforming to MSZ EN 60529   |
| Dielektromos szilárdság                     | 2500 V                            |
| Szabványok                                  | IEC 61995-1                       |
| Terméktanúsítványok                         | UL-Aex[RETURN]LM-79[RETURN]CSA-Ex |
| Jelölés                                     | CE                                |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -40...85 °C                       |
| Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | -40...55 °C                       |

## Csomagolási egység

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE     |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1       |
| 1. csomag magassága                  | 2,7 cm  |
| 1. csomag szélessége                 | 6,1 cm  |
| 1. csomag hossza                     | 8,2 cm  |
| 1. csomag súlya                      | 61 g    |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | BB1     |
| Egységek száma 2. csomagban          | 10      |
| 2. csomag magassága                  | 11,6 cm |
| 2. csomag szélessége                 | 6,8 cm  |
| 2. csomag hossza                     | 14 cm   |
| 2. csomag súlya                      | 624 g   |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | S02     |
| Egységek száma 3. csomagban          | 200     |
| 3. csomag magassága                  | 15 cm   |
| 3. csomag szélessége                 | 30 cm   |
| 3. csomag hossza                     | 40 cm   |
| 3. csomag súlya                      | 10,7 kg |


## Kínálat fenntarthatósága

|                                                                |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot                                       | Green Premium termék                                                                                                                                              |
| REACH rendelet                                                 | <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>                                                                                                                                 |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen                                                                                                                                                              |
| EU RoHS irányelv                                               | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>                                                       |
| Mérgező nehézfémmentes                                         | Igen                                                                                                                                                              |
| Higanymentes                                                   | Igen                                                                                                                                                              |
| Kínai RoHS rendelet                                            | <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                                                                                                                            |
| RoHS korlátozás alóli kivétel                                  | <a href="#">Igen</a>                                                                                                                                              |
| Környezetvédelmi közzététel                                    | <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>                                                                                                                      |
| Körköröségi profil                                             | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                                                             |
| WEEE                                                           | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |

## Garancia


|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

## Dimensions



- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp
- (4) 2 elongated holes  $\varnothing 3.5 \text{ mm} \times 6.5 \text{ mm} / \varnothing 0.13 \text{ in.} \times 0.25 \text{ in.}$
- (5) 2 bus jumpers


## Wiring Diagram



Symbols shown in blue correspond to Nema marking.

## Bus Jumpers Mounting on Sockets with Separate Contacts

Example of RXZS2 bus jumper mounting on sockets (view from below)



- (1) 2 bus jumpers (polarity A2)
- (2) 2 bus jumpers (polarity A1)