


SDN3201821

SEDNA TV aljzat, átmenő, 4 dB, fehér



Fő jellemzők

Range name	Sedna Design és Elements
Termékcsalád	Sedna
Function	TV aljzat
Készülék alkalmazás	Médiaeszköz-támogatás
Delivery form	Mechanizmus fedlappal
TV aljzat típusa	Átmenő (felfűzött)
Készülék összetétele	Adaptergyűrű
Cover plate color	Fehér

Kiegészítő jellemzők

TV connector type	1 IEC 9,52 mm-es apa
Kimenetek száma	1
Átmenő veszteség	4 dB
Csökkentés	4 dB esetén TV jel esetén 5...862 MHz frekvencia
Csatlakozások - bekötési pontok	Csavaros bekötések
Material of visible parts	Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
Kind of terminals	Fényes
Felületkezelési mód	Kezeletlen
Installation	Süllyesztett
Rögzítési mód	Karmok, a karmok tartománya: 51...80 mm Csavarok
Magasság	70 mm
Szélesség	64 mm
Mélység	40 mm
Depth of visual part	14,6 mm
Nettó súly	0,07748 kg

Környezet

Conformity mark	CE
IP védettségi fok	IP20

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,000 cm
1. csomag szélessége	7,000 cm
1. csomag hossza	7,000 cm
1. csomag súlya	69,500 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	9,500 cm
2. csomag szélessége	18,500 cm

2. csomag hossza	27,500 cm
2. csomag súlya	788,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 3. csomagban	120
3.csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	40,000 cm
3. csomag hossza	60,000 cm
3. csomag súlya	9,995 kg

Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------