

## SDN3301623

SEDNA TV/R aljzat, végzáró, 1 dB, krém



### Fő jellemzők

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Range name        | Sedna Design és Elements    |
| Termékcsalád      | Sedna                       |
| Function          | TV/R aljzat                 |
| Delivery form     | Keret nélkül                |
| TV aljzat típusa  | Véglezáró (terminál aljzat) |
| Cover plate color | Krém                        |

### Kiegészítő jellemzők

|                                 |                                                                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TV connector type               | 1 IEC 9,52 mm-es apa                                                                                      |
| FM connector type               | IEC anya 1                                                                                                |
| Kimenetek száma                 | 2                                                                                                         |
| Átmenő veszteség                | 1 dB                                                                                                      |
| Csökkenés                       | 1 DB esetén TV jel esetén 5...862 MHz frekvencia<br>10 dB esetén Rádió jel esetén 88...125 MHz frekvencia |
| Csatlakozások - bekötési pontok | Csavaros bekötések                                                                                        |
| Material of visible parts       | Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált                                                                           |
| Kind of terminals               | Fényes                                                                                                    |
| Installation                    | Süllyesztett                                                                                              |
| Rögzítési mód                   | Karmok, a karmok tartománya: 55...70 mm<br>Csavarok                                                       |
| Magasság                        | 70 mm                                                                                                     |
| Szélesség                       | 64 mm                                                                                                     |
| Mélység                         | 40 mm                                                                                                     |
| Depth of visual part            | 14,6 mm                                                                                                   |
| Nettó súly                      | 0,10185 kg                                                                                                |

### Környezet

|                   |      |
|-------------------|------|
| Conformity mark   | CE   |
| IP védettségi fok | IP20 |

### Csomagolási egység

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE      |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1        |
| 1. csomag magassága                  | 4,000 cm |
| 1. csomag szélessége                 | 6,500 cm |
| 1. csomag hossza                     | 7,000 cm |
| 1. csomag súlya                      | 88,400 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | BB1      |
| Egységek száma 2. csomagban          | 10       |
| 2. csomag magassága                  | 9,500 cm |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 2. csomag szélessége                 | 18,500 cm |
| 2. csomag hossza                     | 27,500 cm |
| 2. csomag súlya                      | 924,000 g |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | S04       |
| Egységek száma 3. csomagban          | 120       |
| 3.csomag magassága                   | 30,000 cm |
| 3. csomag szélessége                 | 40,000 cm |
| 3. csomag hossza                     | 60,000 cm |
| 3. csomag súlya                      | 11,732 kg |

## Kínálat fenntarthatósága

|                                                                |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH rendelet                                                 | <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>                                                                                                                                 |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen                                                                                                                                                              |
| EU RoHS irányelv                                               | Megfelelő <a href="#">EU RoHS Nyilatkozat</a>                                                                                                                     |
| Mérgező nehézfémektől mentes                                   | Igen                                                                                                                                                              |
| Higanymentes                                                   | Igen                                                                                                                                                              |
| Kínai RoHS rendelet                                            | <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                                                                                                                            |
| RoHS korlátozás alóli kivétel                                  | <a href="#">Igen</a>                                                                                                                                              |
| WEEE                                                           | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|