

SDN3301847

SEDNA TV/R aljzat, átmenő, 4 dB, bézs



Fő jellemzők

Range name	Sedna Design és Elements
Termékcsalád	Sedna
Function	TV/R aljzat
Készülék alkalmazás	Médiaeszköz-támogatás
Delivery form	Mechanizmus fedlappal
TV aljzat típusa	Átmenő (felfűzött)
Készülék összetétele	Adaptergyűrű
Cover plate color	Bézs

Kiegészítő jellemzők

TV connector type	1 IEC 9,52 mm-es apa
FM connector type	IEC anya 1
Kimenetek száma	2
Átmenő veszteség	4 dB
Csökkenés	4 DB esetén TV jel esetén 5...862 MHz frekvencia 10 dB esetén Rádió jel esetén 88...125 MHz frekvencia
Csatlakozások - bekötési pontok	Csavaros bekötések
Material of visible parts	Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
Kind of terminals	Fényes
Jelölés	Nyomtatott szöveggel
Installation	Süllyesztett
Rögzítési mód	Karmok, a karmok tartománya: 55...70 mm Csavarok
Magasság	70 mm
Szélesség	64 mm
Mélység	40 mm
Depth of visual part	14,6 mm
Nettó súly	0,10253 kg

Környezet

Conformity mark	CE
IP védettség fok	IP20

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,0 cm
1. csomag szélessége	6,4 cm
1. csomag hossza	4,0 cm
1. csomag súlya	102,53 g

Kínai fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------