




### Fő jellemzők

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Range name        | Sedna Design és Elements    |
| Termékcsalád      | Sedna                       |
| Function          | TV/SAT aljzat               |
| Delivery form     | Keret nélkül                |
| TV aljzat típusa  | Véglezáró (terminál aljzat) |
| Cover plate color | Fehér                       |

### Kiegészítő jellemzők

|                                 |                                                                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TV connector type               | 1 IEC 9,52 mm-es apa                                                                                     |
| SAT connector type              | 1 F csatlakozó                                                                                           |
| Kimenetek száma                 | 2                                                                                                        |
| Átmenő veszteség                | 1 dB                                                                                                     |
| Csökkenés                       | 1 DB esetén TV jel esetén 5...862 MHz frekvencia<br>1 dB esetén SAT jel esetén 950...2400 MHz frekvencia |
| Csatlakozások - bekötési pontok | Csavaros bekötések                                                                                       |
| Material of visible parts       | Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált                                                                          |
| Kind of terminals               | Fényes                                                                                                   |
| Installation                    | Süllyesztett                                                                                             |
| Rögzítési mód                   | Karmok, a karmok tartománya: 55...70 mm<br>Csavarok                                                      |
| Magasság                        | 70 mm                                                                                                    |
| Szélesség                       | 64 mm                                                                                                    |
| Mélység                         | 40,5 mm                                                                                                  |
| Depth of visual part            | 17,4 mm                                                                                                  |
| Nettó súly                      | 0,10236 kg                                                                                               |

### Környezet

|                   |      |
|-------------------|------|
| Conformity mark   | CE   |
| IP védettségi fok | IP20 |

### Csomagolási egység

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE    |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1      |
| 1. csomag magassága                  | 4,0 cm |
| 1. csomag szélessége                 | 6,5 cm |
| 1. csomag hossza                     | 7,0 cm |
| 1. csomag súlya                      | 83,0 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | BB1    |
| Egységek száma 2. csomagban          | 10     |
| 2. csomag magassága                  | 9,5 cm |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 2. csomag szélessége                 | 18,5 cm   |
| 2. csomag hossza                     | 27,5 cm   |
| 2. csomag súlya                      | 935,0 g   |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | S04       |
| Egységek száma 3. csomagban          | 120       |
| 3.csomag magassága                   | 30,0 cm   |
| 3. csomag szélessége                 | 40,0 cm   |
| 3. csomag hossza                     | 60,0 cm   |
| 3. csomag súlya                      | 11,751 kg |

### Kínálat fenntarthatósága

|                                                                |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot                                       | Green Premium termék                                                                                                                                              |
| REACH rendelet                                                 |  <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>                                               |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen                                                                                                                                                              |
| EU RoHS irányelv                                               | Megfelelő  <a href="#">EU RoHS Nyilatkozat</a>                                   |
| Mérgező nehézfémektől mentes                                   | Igen                                                                                                                                                              |
| Higanymentes                                                   | Igen                                                                                                                                                              |
| Kínai RoHS rendelet                                            |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                                          |
| RoHS korlátozás alóli kivétel                                  |  <a href="#">Igen</a>                                                            |
| Körkörösségi profil                                            | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                                                             |
| WEEE                                                           | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |

### Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|