

SDN6001121

SEDNA Szobatermosztát hűtési móddal, 10A
(kerettel együtt szállítva), fehér



Fő jellemzők

Range name	Sedna Design és Elements
Termékcsalád	Sedna
Function	Termosztát
Készülék alkalmazás	Room
Delivery form	Komplett termék
Tartozék	Kapcsoló bekapcsolt állapot Szobahőmérséklet-érzékelő
Technológia típusa	Elektromechanikus

Kiegészítő jellemzők

Színárnyalat	Fehér (RAL 9003)
Névleges áram	10 A -230 V AC 50 Hz 5 A
Teljesítménytartomány	2200 W 1100 W
Vezérlő típusa	Elektronikus vezérlő
Rendelkezésre álló funkció	Termikus visszacsatolással Hőmérséklet érzékelővel
Mérési pontosság	0,5 °C
Terminal capacity	2 vezeték(ek)2,5 mm ²
Wire structure	Merev Önbevonatú vörösréz fonat Rugalmas
Vezetékhoosszúság	10 mm
Kind of terminals	Oszlopos csatlakozások
Hőmérséklet beállítási tartomány	5...30 °C
Material of visible parts	Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
Felületkezelés	Fényes
Installation	Süllyesztett
Rögzítési mód	Csavarok
Magasság	80 mm
Szélesség	85 mm
Mélység	48 mm
Depth of visual part	25,4 mm
Nettó súly	0,082 kg

Környezet

IP védettség fok	IP20
Conformity mark	CE
Terméktanúsítványok	GOST-R
Szabványok	EN 60730-2-9

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,0 cm
1. csomag szélessége	8,5 cm
1. csomag hossza	4,8 cm
1. csomag súlya	82,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	120
2. csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	40 cm
2. csomag hossza	60 cm
2. csomag súlya	11,981 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Körkörösségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------