

Termékadatlap

Jellemzők

TSXCANCADD3

Kábel, CANopen, 2x SUB-D9, 3m, IEC60332-1



Fő jellemzők

Termékválaszték	CANopen
Busz típusa	CANopen
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Csatlakozó tartozékok
Tartozék / különálló alkatrész típusa	Csatlakozókábel
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely	CANopen bus
Kábelhossz	3 m

Kiegészítő jellemzők

Villamos csatlakozás	2 csatlakozóhüvely SUB-D 9 tűske
Jelölés	CE
Nettó súly	0,295 kg

Környezet

IP védettségi fok	IP20
-------------------	------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,500 cm
1. csomag szélessége	21,000 cm
1. csomag hossza	27,500 cm
1. csomag súlya	313,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	25
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	8,247 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------