

# TSXCANKCDF90TP

Csatlakozó, CANopen, 2xSUB-D9, mérőleges



## Fő jellemzők

|                                                  |                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Termékválaszték                                  | CANopen                   |
| Busz típusa                                      | CANopen                   |
| Kiegészítő / különálló alkatrész kategória       | Csatlakozó tartozékok     |
| Tartozék / különálló alkatrész típusa            | Csatlakozó vonalkapocshoz |
| IP védettségi fok                                | IP20                      |
| Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely | CANopen bus               |

## Kiegészítő jellemzők

|                      |                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| Villamos csatlakozás | 1 szabad vég SUB-D 9 hajlított<br>1 csatlakozódugó SUB-D 9 |
| Nettó súly           | 0,051 kg                                                   |

## Csomagolási egység

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE       |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1         |
| 1. csomag magassága                  | 1,600 cm  |
| 1. csomag szélessége                 | 10,500 cm |
| 1. csomag hossza                     | 14,900 cm |
| 1. csomag súlya                      | 51,000 g  |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S04       |
| Egységek száma 2. csomagban          | 225       |
| 2. csomag magassága                  | 30,000 cm |
| 2. csomag szélessége                 | 40,000 cm |
| 2. csomag hossza                     | 60,000 cm |
| 2. csomag súlya                      | 11,475 kg |

## Kínálat fenntarthatósága

|                               |                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU RoHS irányelv              | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)                                    |
| Higanymentes                  | Igen                                                                                                       |
| Kínai RoHS rendelet           |  Kínai RoHS Nyilatkozat |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  Igen                   |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|