

Termékadatlap

Jellemzők

VW3M3805R010

Lexium kiegészítő, Caponen kábel 1M, SUB-D 9 "anya" / RJ45



Fő jellemzők

Termékválaszték	CANopen
Tartománykompatibilitás	Modicon LMC078 Lexium 32 Modicon M238 logikai vezérlő Lexium SD3 Modicon M258 Magelis XBT GH
Busz típusa	CANopen
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Csatlakozó tartozék
Tartozék / különálló alkatrész típusa	Csatlakozókábel
Termék vagy alkatrész típusa	CANopen előszerelt kábel
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely	CANopen bus

Kiegészítő jellemzők

Kábelhossz	1 m
Elektromos csatlakozás	2 csatlakozó + külső tápegység
Csatlakozó típusa	1 RJ45 1 D-SUB 9-pólusú csatlakozóaljzat lezáró ellenállással
Nettó súly	0,077 kg

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2,000 cm
1. csomag szélessége	13,000 cm
1. csomag hossza	18,000 cm
1. csomag súlya	70,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	100
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	7,758 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 3. csomagban	800
3. csomag magassága	75,000 cm
3. csomag szélessége	60,000 cm
3. csomag hossza	80,000 cm
3. csomag súlya	70,064 kg

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termékek teljesítményképességére vonatkozó műszaki jellemzőket. Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazás meghatározására és a termékekre vonatkozó megbízhatóság meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban. Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------