

# Termékadatlap

## Jellemzők

# VZ1L015UM17T

Altistart lágyindító kiegészítő, hálózati fojtó,  
1,7mH, 15A, 1f, ATS48 lágyindítóhoz

### Fő jellemzők

Termék vagy alkatrész típusa	Vonaljelfogó
Induktancia érték	1,7 mH
[In] névleges áram	15 A
IP védettség fok	IP20

### Kiegészítő jellemzők

Termékcsalád kompatibilitása	Altivar
Termék kompatibilitása	ATS48D17.
Nettó súly	2,1 kg

### Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	22,000 cm
1. csomag szélessége	16,500 cm
1. csomag hossza	17,500 cm
1. csomag súlya	3,150 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 2. csomagban	25
2. csomag magassága	75,000 cm
2. csomag szélessége	80,000 cm
2. csomag hossza	60,000 cm
2. csomag súlya	88,750 kg

### Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
REACH free of SVHC	Yes
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	<a href="#">Yes</a>
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>

### Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------