



Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa
Készülék rövid neve	VZN
Termék vagy alkatrész típusa	Segédérintkező csoport
Teljesítmény szint	Nagy teljesítményű
Érintkezők típusa és összetétele	1 NO + 1 NO
Termék kompatibilitása	V3 V01 V2 V0 V6 V4 V1 V5 V02
Hálózat típusa	DC AC
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Szerelési hely	Bal Jobb

Kiegészítő jellemzők

Ue névleges üzemi feszültség	6 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	8 kV
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram	12 A
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram	10 A
Mechanikai tartósság	100000 ciklus
Elektromos élettartam	30000 Ciklus DC-12 100000 ciklus AC-15: B300
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,75...1,5 mm ² - kábel merevsége: rugalmas - kábelvéggel Csavaros csatlakozás 2 kábel 1...2,5 mm ² - kábel merevsége: tömör
Meghúzási nyomaték	0,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás
Magasság	65 mm
Szélesség	20 mm
Mélység	48,5 mm
Nettó súly	0,05 kg

Környezet

Szabványok	IEC 60947-5-1
Terméktanúsítványok	GOST[RETURN]UL-Aex[RETURN]CSA-Ex[RETURN]UKR
Védőkezelés	TC/TH
IP védettség fok	IP20 conforming to MSZ EN 60529
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-20...50 °C
Tűzellenállási képesség	960 °C megfelel IEC 60695-2-1

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,500 cm
1. csomag szélessége	5,500 cm
1. csomag hossza	9,000 cm
1. csomag súlya	54,400 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	69
2. csomag magassága	15,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	4,001 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------