



#### Fő jellemzők

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Range name                   | Cedar Plus       |
| Termék vagy alkatrész típusa | Nyomógomb        |
| Function                     | Egypólusú nyomó  |
| Delivery form                | Komplett termék  |
| Fényjelzés                   | Jelzőfény nélkül |
| Cover plate color            | Fehér            |
| Jelölés                      | Csengőjel        |

#### Kiegészítő jellemzők

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Installation              | Falon kívüli             |
| Teljesítménytartomány     | 3680 W                   |
| Névleges áram             | 16 A -250 V AC           |
| Kind of terminals         | Kiemelőkarok             |
| Terminal capacity         | 2 vezeték(ek)2,5 mm²     |
| Wire structure            | Rugalmas<br>Merev        |
| Vezeték hosszúság         | 11 mm                    |
| Material of visible parts | PA (polyamide) 6 GF20 FR |
| Felületkezelés            | Fényes                   |
| Magasság                  | 79 mm                    |
| Szélesség                 | 66 mm                    |
| Mélység                   | 48 mm                    |
| Nettó súly                | 0,095 kg                 |

#### Környezet

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Terméktanúsítványok | KEMA-KEUR |
| IP védettségi fok   | IP44      |

#### Csomagolási egység

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE       |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1         |
| 1. csomag magassága                  | 5,500 cm  |
| 1. csomag szélessége                 | 7,000 cm  |
| 1. csomag hossza                     | 8,000 cm  |
| 1. csomag súlya                      | 99,000 g  |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | BB1       |
| Egységek száma 2. csomagban          | 10        |
| 2. csomag magassága                  | 9,500 cm  |
| 2. csomag szélessége                 | 18,500 cm |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 2. csomag hossza                     | 27,000 cm |
| 2. csomag súlya                      | 1,081 kg  |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | S03       |
| Egységek száma 3. csomagban          | 60        |
| 3. csomag magassága                  | 30,000 cm |
| 3. csomag szélessége                 | 30,000 cm |
| 3. csomag hossza                     | 40,000 cm |
| 3. csomag súlya                      | 6,909 kg  |

### Kínálat fenntarthatósága

|                                                                |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot                                       | Green Premium termék                                                                                                                                              |
| REACH rendelet                                                 |  <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>                                               |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen                                                                                                                                                              |
| EU RoHS irányelv                                               | Megfelel a mentességeknek                                                                                                                                         |
| Kínai RoHS rendelet                                            |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                                          |
| RoHS korlátozás alóli kivétel                                  |  Igen                                                                            |
| Környezetvédelmi közzététel                                    |  <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>                                    |
| Körkörösségi profil                                            | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                                                             |
| WEEE                                                           | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |

### Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|