

Termékadatlap

Jellemzők

XACB9122

Harmony XACB Nyomógombfej fekete



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XAL
Termék vagy alkatrész típusa	Választókapcsoló fej
Komponens neve	XACB
Jelölés	Jelöletlen
Kezelő kiegészítő információ	Védősapkás
Működési haladás	4 mm
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe	Fekete
Termék kompatibilitása	XENC.... XESD2251 XESB2011 XENB.... XESD2241 XESD2201 XEND....
Minimális rendelési mennyiség	10

Kiegészítő jellemzők

Nettó súly	0,005 kg
------------	----------

Környezet

Szabványok	IEC 60947-5-1/1991 CSA C22.2 No 14 EN 60947-5-1 C függelék
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-40...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Rezgési ellenállás	15 gn konstans gyorsulás (f= 10...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság	100 m/s² megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Elektromos sokk elleni védelem osztálya	II osztály megfelel IEC 61156-5
IP védettségi fok	IP65 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok	IK08 conforming to EN 50102

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,0 cm
1. csomag szélessége	12,0 cm
1. csomag hossza	12,0 cm
1. csomag súlya	6,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BAG
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	12,0 cm
2. csomag szélessége	3,0 cm
2. csomag hossza	12,0 cm
2. csomag súlya	60,0 g

3. csomag- csomagolási egység típusa	S01
Egységek száma 3. csomagban	150
3.csomag magassága	15,0 cm
3. csomag szélessége	15,0 cm
3. csomag hossza	40,0 cm
3. csomag súlya	1,139 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------