

Termékadatlap

Jellemzők

XACB9125

Harmony XACB Nyomógombfej sárga



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XAL
Termék vagy alkatrész típusa	Választókapcsoló fej
Komponens neve	XACB
Jelölés	Jelöletlen
Kezelő kiegészítő információ	Védősapkás
Működési haladás	4 mm
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe	Sárga
Termék kompatibilitása	XENC.... XENB.... XESB2011 XESD2241 XESD2201 XEND.... XESD2251
Minimális rendelési mennyiség	10

Kiegészítő jellemzők

Nettó súly	0,005 kg
------------	----------

Környezet

Szabványok	CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1/1991 EN 60947-5-1 C függelék
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-40...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Rezgési ellenállás	15 gn konstans gyorsulás (f= 10...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság	100 m/s² megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Elektromos sokk elleni védelem osztálya	II osztály megfelel IEC 61156-5
IP védettségi fok	IP65 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok	IK08 conforming to EN 50102

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,0 cm
1. csomag szélessége	4,0 cm
1. csomag hossza	9,0 cm
1. csomag súlya	5,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BAG
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	8,0 cm
2. csomag szélessége	4,0 cm
2. csomag hossza	9,0 cm
2. csomag súlya	58,0 g

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------