


XAPA1110

Harmony Üres műanyag doboz 85x146mm 1 furat



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XAPS
Termék vagy alkatrész típusa	Üres vezérlőállomás ajtópánt nélkül
Készülék rövid neve	XAPA
Termék rendeltetési helye	Ø 22 mm-es vezérlő és jelzőegységekhez
Termék homloklap mérete	85 x 146 mm
Használható mélység	83 mm
Kivágások száma	1 furat
Tokozat alapszíne	Szürke
Fedél színe	Szürke
Anyag	Üvegszál erősítésű poliszter
Kábelbemenet	Furat nélküli
Készülék felszerelése	Süllyesztett
IP védettségi szint	IP65 megfelel MSZ EN 60529 IP69K megfelel NF C 20-010 1. függelék IP69K kettős szigetelés
Ellenállás vegyszerekkel szemben	Erősen saválló Nagy ellenállóképesség minden oldószerral szemben Erősen lúgálló Nagy ellenállóképesség gázolajjal szemben Nagy ellenállóképesség ásványi savakkal szemben Nagy ellenállóképesség olajokkal és zsírokkal szemben Nagy ellenállóképesség benzinnel szemben Nagy ellenállóképesség tengervízzel szemben

Kiegészítő jellemzők

Függőleges sorok száma	1
Égésgátlás	M3 megfelel CSTB VO megfelel UL 94
Nettó súly	0,45 kg

Környezet

Védőkezelés	TH kérésre TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-40...70 °C
Túlfeszültségi kategória	II. osztály megfelel IEC 60536 II. osztály megfelel NF C 20-040
Tűzellenállási képesség	850 °C megfelel NF C 20-608 960 °C megfelel IEC 947-1

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	13,500 cm
1. csomag szélessége	9,000 cm
1. csomag hossza	15,500 cm
1. csomag súlya	495,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	12
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	6,528 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 3. csomagban	96
3. csomag magassága	75,000 cm
3. csomag szélessége	60,000 cm
3. csomag hossza	80,000 cm
3. csomag súlya	63,244 kg

Kínálat fenntarthatósága


Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Dimensions and Fixing

Refer to the product characteristics to get the number of cut-outs.



- (2) 2 x Ø 5.6 mm/0.22 in. holes, depth 12 mm/0.47 in.
P Usable depth

a		b		G		H	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
85	3.35	146	5.75	70	2.76	105	4.13