


XAPA3116

Harmony Üres műanyag doboz 151x241mm 16 furat



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XAPS
Termék vagy alkatrész típusa	Üres vezérlőállomás ajtópánt nélkül
Készülék rövid neve	XAPA
Termék rendeltetési helye	Ø 22 mm-es vezérlő és jelzőegységekhez
Termék homloklap mérete	151 x 241 mm
Használható mélység	83 mm
Kivágások száma	16 kivágás
Tokozat alapszíne	Szürke
Fedél színe	Szürke
Anyag	Üvegszál erősítésű poliszter
Kábelbemenet	Furat nélküli
Készülék felszerelése	Süllyesztett
IP védettségi szint	IP65 megfelel MSZ EN 60529 IP69K megfelel NF C 20-010 1. függelék IP69K kettős szigetelés
Ellenállás vegyszerekkel szemben	Erősen saválló Nagy ellenállóképesség minden oldószerral szemben Erősen lúgálló Nagy ellenállóképesség gázolajjal szemben Nagy ellenállóképesség ásványi savakkal szemben Nagy ellenállóképesség olajokkal és zsírokkal szemben Nagy ellenállóképesség benzinnel szemben Nagy ellenállóképesség tengervízzel szemben

Kiegészítő jellemzők

Függőleges sorok száma	4
Égésgátlás	M3 megfelel CSTB VO megfelel UL 94
Nettó súly	0,82 kg

Környezet

Védőkezelés	TH kérésre TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-40...70 °C
Túlfeszültségi kategória	II. osztály megfelel IEC 60536 II. osztály megfelel NF C 20-040
Tűzellenállási képesség	850 °C megfelel NF C 20-608 960 °C megfelel IEC 947-1

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	13 cm
1. csomag szélessége	16,6 cm
1. csomag hossza	24,4 cm
1. csomag súlya	986 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	4
2. csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	4,445 kg


Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Dimensions and Fixing




- (2) 2 x Ø 5.6 mm/0.22 in. holes, depth 12 mm/0.47 in.
P Usable depth

a		b		G		H	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
151	5.94	241	9.49	135	5.31	200	7.87

Refer to the product characteristics to get the number of cut-outs.

Cut-out interaxis dimensions (vertical mounting)



- b1 Vertical interaxis: 40 mm/1.57 in.
b2 Horizontal interaxis: 30 mm/1.18 in.