



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XAPS
Termék vagy alkatrész típusa	Hátsó védőburkolat
Készülék rövid neve	XAPG
Termék rendeltetési helye	XAPE305 előlaphoz
Anyag	Vas
Kábelbemenet	Kikönnyítés kábel bevezetéséhez
Termék szerelése	Süllyesztett
IP védettségi szint	IP65 megfelel MSZ EN 60529 IP659 megfelel NF C 20-010 1. függelék
Ellenállás vegyszerekkel szemben	Jó ellenállóképesség acetonnal szemben Jó ellenállóképesség alkohollal szemben Jó ellenállóképesség kloridos és fluoridos oldószerekkel szemben Jó ellenállóképesség hígított ásványi savakkal szemben Jó ellenállóképesség olajokkal és benzinnel szemben Jó ellenállóképesség szerves savakkal szemben Jó ellenállóképesség sókkal szemben

Kiegészítő jellemzők

Nettó súly	0,08 kg
------------	---------

Környezet

Védőkezelés	TC/TH TH kérésre
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...70 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya	I osztály megfelel IEC 60536 I osztály megfelel NF C 20-040

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6,800 cm
1. csomag szélessége	9,700 cm
1. csomag hossza	19,300 cm
1. csomag súlya	116,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	12
2. csomag magassága	15,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	1,690 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 3. csomagban	96

3. csomag magassága	45,000 cm
3. csomag szélessége	80,000 cm
3. csomag hossza	60,000 cm
3. csomag súlya	22,988 kg


Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Dimensions and Mounting



P Usable depth

b		P	
mm	in.	mm	in.
184	7.24	82.5	3.25